

PWM 514 [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro.



- Rummun tilavuus 130 l, täyttömäärä 14.0 kg
- Kuluttaa 14 % vähemmän vettä ja 17 % vähemmän energiaa*
- Erittäin helppo käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro
- Turvallinen ja helppo käyttää – automaattinen luukun lukitus
- Verkotus – LAN ja WiFi

* Aiempaan malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.

EAN: 4002516327509 / Materiaalin numero: 11512020 /
Vanhan materiaalin numero: 51514001EU

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	14,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	14,0
Rummun tilavuus, l	130
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0	•

Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•

Suorituskykytiedot

Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	7,80
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,20
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	7,20
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,07
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	109,2
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	2,80
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	56
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	100,8
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,98
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	99,4
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, kWh	1,82
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	40
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	98,0
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, kWh	0,42
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	36

PWM 514 [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro.



EAN: 4002516327509 / Materiaalin numero: 11512020 /
Vanhan materiaalin numero: 51514001EU

Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	53
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	49
Linkousnopeus, kierr./min	1025
g-kerroin	364
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	9,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	9,60
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 60HZ
Lämmitysteho, kW	9,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	9,60
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	3 x 1/2" w/ 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1350
Ulkomitat, leveys, mm	799
Ulkomitat, syvyys, mm	995
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1480
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	276,0
Bruttopaino, kg	295
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	4453
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	67 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	6,48
Ominaisuudet	
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•

PWM 514 [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro.



EAN: 4002516327509 / Materiaalin numero: 11512020 /
Vanhan materiaalin numero: 51514001EU

Desinfointihuuhtelu	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
Tuplajousitus	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka+	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikeyksen avulla	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	91
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskattokaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
LAN	•
WiFi	•
Kytöntärasia	•
Suorituskyky	
Synteettiset peitot [määrä]	1
Synteettiset tyyny [määrä]	3
Untuvapeitot [määrä]	1
Untuvatyyny [määrä]	3
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojaluokka IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•