

PWM 912 [SD DV DD]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (suora)
pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



- Rummun tilavuus 110 l, täyttömäärä 12.0 kg
- Kätevä käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro Plus
- Erinom. puhdistus- ja kulutusarvot – uutta Miele-teknologiaa
- Verkotus – LAN ja WiFi
- Turvallinen ja helppo käyttää – automaattinen luukun lukitus

EAN: 4002516328025 / Materiaalin numero: 11512040 /
Vanhan materiaalin numero: 51912012EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	12,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	12,0
Rummun tilavuus, l	110
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0	•
Käyttökohteet	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, l/kg	6,20
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, kWh/kg	0,14
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, l/kg	5,90
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	74,4
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	136,3
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,68
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	2,50
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	41
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	70,8
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	69,6

PWM 912 [SD DV DD]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (suora)

pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



EAN: 4002516328025 / Materiaalin numero: 11512040 /
Vanhan materiaalin numero: 51912012EU

Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä	1,10
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	30
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	68,4
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kylmävesiliitännällä	53
Jäänköskosteus kylmähuuhtelulla, %	48
Jäänköskosteus lämminhuuhtelulla, %	44
Jäänköskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	25
Linkousnopeus, kierr./min	1150
g-kerroin	458
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjauspaneeli	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro Plus
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Suora höyry
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	0,00
Höyrylämmitysteho, kW	27,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,30
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 60HZ
Lämmitysteho, kW	0,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,30
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	3 x 1/2" w/ 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1350
Ulkomitat, leveys, mm	799
Ulkomitat, syvyys, mm	924
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1480
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	272,0
Bruttopaino, kg	291

PWM 912 [SD DV DD]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (suora)

pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.

EAN: 4002516328025 / Materiaalin numero: 11512040 /

Vanhan materiaalin numero: 51912012EU

Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N 4412

Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	65 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	6,48
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Sivouslinojen käsittely	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfiointihuuhtelu	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
EcoSpeed	•
Tuplajousitus	•
Lämpötilan valvonta	•
Määräautomaatiikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikehityksen avulla	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	91
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatsaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•
LAN	•
WiFi	•
KytKentärasia	•
Kapasiteetti	
Hengityssuojaimet [määrä]	10
Kypäriä [määrä]	3
Haalarit [määrä]	2
Päällystakit [määrä]	3
Kemikaalisuojapuvut [määrä]	1
Synteettiset peitot [määrä]	1
Synteettiset tyynyt [määrä]	2
Untuvapeitot [määrä]	1
Untuvatyynyt [määrä]	2
Siivospyyhkeet, 22 g [määrä]	289
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	64
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	56
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	100
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	72
Mopit, toimisto, 100 g [määrä]	120
Mopit, portaikko, 150 g [määrä]	80
Hevosten kesäloimet [määrä]	2
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•

PWM 912 [SD DV DD]

Professional-pyykinpesukone, höyrylämmitys (suora)
pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



EAN: 4002516328025 / Materiaalin numero: 11512040 /

Vanhan materiaalin numero: 51912012EU

Suojausluokka IPX4

WEEE

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•

•

•