

PWM 916 [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



- Rummun tilavuus 140 l, täyttömäärä 16.0 kg
- Erinom. puhdistus- ja kulutusarvot – uutta Miele-teknologiaa
- Kätevä käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro Plus
- Turvallinen ja helppo käyttää – automaattinen luukun lukitus
- Verkotus – LAN ja WiFi

EAN: 4002516328032 / Materiaalin numero: 11512050 /
Vanhan materiaalin numero: 51916001EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	16,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	16,0
Rummun tilavuus, l	140
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun kätsisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0	•
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, l/kg	6,20
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, kWh/kg	0,14
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, l/kg	5,90
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, kWh/kg	0,06
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	99,2
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	182,2
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	2,24
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	3,21

PWM 916 [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



EAN: 4002516328032 / Materiaalin numero: 11512050 /

Vanhan materiaalin numero: 51916001EU

Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	49
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	94,4
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	178,1
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kW	0,96
Energiankulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	1,33
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	43
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	92,8
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä	1,60
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	34
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	91,2
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä	0,48
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	32
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kylmävesiliitännällä	53
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kuumavesiliitännällä	47
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	48
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	44
Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	25
Linkousnopeus, kierr./min	1075
g-kerroin	462
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro Plus
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	14,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	14,60
Sulakekoko, A	25
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 60HZ
Lämmitysteho, kW	14,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	14,60
Sulakekoko, A	25

PWM 916 [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.

EAN: 4002516328032 / Materiaalin numero: 11512050 /

Vanhan materiaalin numero: 51916001EU

Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	3 x 1/2" w/ 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1450
Ulkomitat, leveys, mm	924
Ulkomitat, syvyys, mm	835
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1585
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	337,0
Bruttopaino, kg	357
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	5091
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	65 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	6,48
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Sivousliinon käsittely	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfiointihuuhtelu	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
EcoSpeed	•
Tuplajousitus	•
Lämpötilan valvonta	•
Eriyinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Punnitusjalusta (valinnainen)	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikeyhksen avulla	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	92
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•
LAN	•
WiFi	•
Kytkenärasia	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	13
Kypäriä [määrä]	4
Haalarit [määrä]	2
Päälystakit [määrä]	3
Kemikaalisuojapuvut [määrä]	1

PWM 916 [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



EAN: 4002516328032 / Materiaalin numero: 11512050 /
Vanhan materiaalin numero: 51916001EU

Synteettiset peitot [määrä]	1
Synteettiset tyynyt [määrä]	3
Untuvapeitot [määrä]	1
Untuvatyynyyt [määrä]	3
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	355
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	82
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	71
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	130
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	91
Mopit, toimisto, 100 g [määrä]	160
Mopit, portaikko, 150 g [määrä]	105
Hevosten kesäloimet [määrä]	3
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•