

PWM 920 [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



- Rummun tilavuus 180 l, täyttömäärä 20.0 kg
- Kätevä käyttöä värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro Plus
- Erinom. puhdistus- ja kulutusarvot – uutta Miele-teknologiaa
- Turvallinen ja helppo käyttää – automaattinen luukun lukitus
- Verkotus – LAN ja WiFi

EAN: 4002516328049 / Materiaalin numero: 11512060 / Vanhan materiaalin numero: 51920001EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	20,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	20,0
Rummun tilavuus, l	180
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun kätsisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0 ruostumatonta terästä	•
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännätä, l/kg	6,20
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännätä, kWh/kg	0,14
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännätä, l/kg	5,90
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännätä, kWh/kg	0,06
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	124,0
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	234,3
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	2,80
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	4,10

PWM 920 [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



EAN: 4002516328049 / Materiaalin numero: 11512060 /

Vanhan materiaalin numero: 51920001EU

Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	55
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	118,0
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	229,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kW	1,20
Energiankulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	1,70
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	44
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	116,0
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä	2,00
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	35
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	114,0
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä	0,60
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	33
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kylmävesiliitännällä	61
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kuumavesiliitännällä	55
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	48
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	44
Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	25
Linkousnopeus, kierr./min	1075
g-kerroin	462
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro Plus
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	18,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	19,00
Sulakekoko, A	35
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 60HZ
Lämmitysteho, kW	18,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	19,00
Sulakekoko, A	35

PWM 920 [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.

EAN: 4002516328049 / Materiaalin numero: 11512060 /

Vanhan materiaalin numero: 51920001EU

Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	3 x 1/2" w/ 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1450
Ulkomitat, leveys, mm	924
Ulkomitat, syvyys, mm	935
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1585
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	389,0
Bruttopaino, kg	409
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	5755
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	67 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	6,48
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Sivousliinujen käsittely	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfiointihuuhtelu	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
EcoSpeed	•
Tuplajousitus	•
Lämpötilan valvonta	•
Eriyinen lämmitysvastus	•
Määräautomaatiikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Punnitusjalusta (valinnainen)	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikeyhksen avulla	•
Tehokas linkous	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	92
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•
LAN	•
WiFi	•
KytKentärasia	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	15
Kypäriä [määrä]	5
Haalarit [määrä]	3
Päälystakit [määrä]	5

PWM 920 [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



EAN: 4002516328049 / Materiaalin numero: 11512060 /
Vanhan materiaalin numero: 51920001EU

Kemikaalisuojapuvut [määrä]	2
Synteettiset peitot [määrä]	2
Synteettiset tyynyty [määrä]	4
Untuvapeitot [määrä]	2
Untuvatyyntyt [määrä]	4
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	456
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	106
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	91
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	167
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	117
Mopit, toimisto, 100 g [määrä]	200
Mopit, portaikko, 150 g [määrä]	130
Hevosten kesäloimet [määrä]	3
Vaat.muk.,ertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•