

TCD450WP EcoSpeed&8kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A+++ ja EcoSpeed: kuivaa pyykkisi nopeasti ja äärimmäisen energiatehokkaasti.



- EcoSpeed kuivaa pyykin nopeasti ja erittäin energiatehokkaasti
- Kuivausrumpusi elinikäiset säästöt – EcoDry-tekniikka
- Tuoksua pyykkiisi niin kuin haluat – FragranceDos
- Huoneiden ja kalusteiden suoja – paras kondensaatioefekti
- Helppo sormenpääkäyttö – DirectSensor

A+++

EAN: 4002516336785 / Materiaalin numero: 11513900 /
Vanhan materiaalin numero: 12CD4502FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen
Malli	
Tuotemerkki	T1 Chrome Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Valkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsin
Näyttö	DirectSensor, kelt., 7-os.
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos-tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Hellävarainen	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	177
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	155
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	66
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,44
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
EcoSpeed	•
Kuivausohjelmat	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villan viimeistely	•

TCD450WP EcoSpeed&8kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A+++ ja EcoSpeed: kuivaa pyykkisi nopeasti ja äärimmäisen energiatehokkaasti.




EAN: 4002516336785 / Materiaalin numero: 11513900 /
Vanhan materiaalin numero: 12CD4502FIN

Pika	•
Farkut	•
Kyllästys	•
Aikakuivaus	•
Lämmin sileyty	•
Liinavaatteet	•
Lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Hellävarainen +	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•
Turvallisuus	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruustasia"	•
Merkkivalo "Puhdista suodatin"	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	640
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Paino, kg	58
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,13
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	0,40
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•

TCD450WP EcoSpeed&8kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:


A+++ ja EcoSpeed: kuivaa pyykkisi nopeasti ja äärimmäisen energiatehokkaasti.




T1 installation drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm