

K 2802 Vi
MasterCool-jääkaappi
Huippuluokan muotoilua ja teknologiaa.



- Push2open kätevään ovenaukaisuun
- MasterFresh säilyttää ruoan tuoreena jopa 3 x pitempään
- Sisätila suorastaan kylpee LEDien valossa – BrilliantLight
- Värillinen MasterSensor kosketusnäyttö helppoon ohjaukseen



EAN: 4002516336563 / Materiaalin numero: 11530710 /
Vanhan materiaalin numero: 36280201EU2

Laitekategoria	
Jääkaappi	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
Muotoilu	
Valaistus	BrilliantLight
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	MasterFresh
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose-sulkeutumismekanismi	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad-saranat	•
Ohjauspaneeli	
Toimintaperiaate	MasterSensor
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Sapattitila	•
Eco-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Säädettävät hyllytasot karkaistua lasia	2
Vihanneslaatikoiden määrä	1
Laatikoiden määrä	2
SlidingShelf	•
Ovihyllyjä tölkeille	1
Pullohylly	3
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	165,71
Energiankulutus/24 h, kWh	0,45
Turvallisuus	
Lukitus toiminto	•
Roiskesuojus	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	762
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	765
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	2134
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	2164

K 2802 Vi
MasterCool-jääkaappi
Huippuluokan muotoilua ja teknologiaa.



EAN: 4002516336563 / Materiaalin numero: 11530710 /
Vanhan materiaalin numero: 36280201EU2

Sijoitusaukon syvyys, mm	629
Laitteen leveys, mm	756
Laitteen korkeus, mm	2127
Laitteen syvyys, mm	610
Paino, kg	157,5
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	27
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	467
PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l	69
4* pakastinosan tilavuus, l	0
Kokonaiskäyttötilavuus, l	467
Pakasteiden lämmönousuaika, h	0
Äänitasoluokka (A-D)	C
Ääniteho dB(A) re 1pW	40
Virrankulutus, mA	3000
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	3,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

Active AirClean -suodatin

•

Valittavissa olevat näytön kielet

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

