

KWT 2672 ViS  
MasterCool-viinikaappi  
Huippuluokan muotoilua ja teknologiaa.



- Push2open kätevään ovenaukaisuun
- Täydelliseen tarjoiluun ja nautintoon – mukana SommelierSet
- Täydellinen lämpötila erilaisille viineille – 3 lämpötila-aluetta
- FlexiFrame mahdollistaa suurienkin viinipullojen säilytyksen
- Sisätila suorastaan kylpee LEDien valossa – BrilliantLight



EAN: 4002516336648 / Materiaalin numero: 11530790 /  
Vanhan materiaalin numero: 36267205EU2

<b>Laitekategoria</b>	
Viinikaappi	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	Vasen
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
<b>Muotoilu</b>	
Valaistus	BrilliantLight
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
DynaCool	•
Push2open	•
MaxLoad-saranat	•
FlexiFrame	•
FlexiFrame-puuhyllyjen määrä	9
Puuhyllyjen materiaali	Pyökki
SommelierSet	•
NoteBoard-lista	•
<b>Ohjauspaneeli</b>	
Toimintaperiaate	MasterSensor
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
Lämpötila-alueiden määrä	3
Minimilämpötilan säätöalue, °C	5
Maksimilämpötilan säätöalue, °C	20
Sapattitila	•
<b>Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	G
Vuotuinen energiankulutus, kWh	155,13
Energiankulutus/24 h, kWh	0,42
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	610
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	613
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	2134
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	2164
Sijoitusaukon syvyys, mm	629
Laitteen leveys, mm	603
Laitteen korkeus, mm	2127
Laitteen syvyys, mm	610
Paino, kg	144,2
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	73
Jääkaappiosan tilavuus, l	370
Kokonaiskäyttötilavuus, l	370

KWT 2672 ViS  
MasterCool-viinikaappi  
Huippuluokan muotoilua ja teknologiaa.



EAN: 4002516336648 / Materiaalin numero: 11530790 /  
Vanhan materiaalin numero: 36267205EU2

Äänitasoluokka (A–D)	D
Ääniteho dB(A) re 1pW	42
Virrankulutus, mA	3000
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	3,0

#### Valittavissa olevat näytön kielet

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

KWT 2672 ViS  
MasterCool-viinikaappi  
Huippuluokan muotoilua ja teknologiaa.

