

CM 5310 Silence

Pöydälle sijoitettava kahvikeskus

OneTouch for Two -toiminnolla valmistat kerralla kaksi kupillista kahvia.



- Kaksi kahvikupillista yhdellä painalluksella – OneTouch for Two
- Täydelliset tulokset ja intensiivinen maku – AromaticSystem
- Pehmeää maitovaahtoa erilaisiin erikoiskahveihin
- Helppo puhdistaa ja ylläpitää – puhdistusohjelmat
- Tarjoile suuremmallekin joukolle: kahvi-/teekannutoiminto

EAN: 4002516341857 / Materiaalin numero: 11541590 /  
Vanhan materiaalin numero: 29531005NER

Rakennetyyppi ja design	
Kahvipavut jauhava työtasolle sijoitettava kahvikeskus	•
Väri	Teivadelmanpunainen
Käyttömukavuuteen liittyvät ominaisuudet	
AromaticSystem	•
OneTouch-valmistus	•
OneTouch for Two -valmistus	•
Aromeja säästävä kartiomylly	•
Jauhatuskarkeus säädettävissä	•
Voit valmistaa kahvia myös kahvijauheesta	•
Ohjelmitava kahvin määrä	•
Ohjelmitava vesimäärä	•
Ohjelmitava veden lämpötila	•
Ohjelmitava maidon määrä	•
Ohjelmitava maitovaahdon määrä	•
Ohjelmitava esihaudutusaika	•
Käyttömukavuus	
Näyttö	DirectSensor
MultiLingua	•
Papulajien määrä	1
Papusäiliöiden määrä	1
Kahvipapusäiliön A täyttömäärä, g	200
Kahvipapusäiliön täyttömäärä, yht. g	200
Vesisäiliön tilavuus, l	1,3
Tippakaukalon vetoisuus	0,8
Helposti tyhjennettävä kahvinporosäiliö	•
Ohjelmitava valmistilaan siirtymisaika	•
Ohjelmitavat asetukset	•
Juomat	
Säädettävä annoskoko, ml	20-300
Ristretto, yksi annos	•
Ristretto, tupla-annos	•
Espresso, yksi annos	•
Espresso, tupla-annos	•
Kahvi, yksi annos	•
Kahvi, tupla-annos	•
Caffè lungo, yksi annos	•
Caffè lungo, tupla-annos	•
Cappuccino, yksi annos	•
Cappuccino, tupla-annos	•
Latte macchiato, yksi annos	•
Latte macchiato, tupla-annos	•
Kuuma maito, yksi annos	•
Latte macchiato, tupla-annos	•
Maitovaahto, yksi annos	•
Maitovaahto, tupla-annos	•
Caffè latte, yksi annos	•
Caffè Latte, tupla-annos	•
Kahvikannu	•

CM 5310 Silence

Pöydälle sijoitettava kahvikeskus

OneTouch for Two -toiminnolla valmistat kerralla kaksi kupillista kahvia.



EAN: 4002516341857 / Materiaalin numero: 11541590 /  
Vanhan materiaalin numero: 29531005NER

<b>Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys</b>	
Energiansäästötila valittavissa	•
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Manuaalinen kalkinpoisto	•
Maitoputkiston automaattinen huuhtelu vesisäiliön vedellä	•
Helppokäyttöiset puhdistusohjelmat	•
Automaattinen huuhtelutoiminto	•
ComfortClean	•
Irrotettava maitoputki	•
Irrotettava keitinosa	•
Ohjelmoitava veden kovuus	•
<b>Turvallisuus</b>	
Käytönesto	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Korkeudeltaan säädettävien valutussuuttimien säätövara, cm	13,5
Korkeudeltaan säädettävien valutussuuttimien säätövara, cm	8,0
Laitteen leveys, mm	241
Laitteen korkeus, mm	360
Laitteen syvyys, mm	460
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,45
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Liitäntäjohdon pituus, m	1,2
<b>Vakiovarusteet</b>	
Kalkinpoistotabletit	•
Puhdistustabletit	•
Pikakäyttöohje koneen takapuolella	•
<b>Valittavissa olevat näytön kielet</b>	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , , ,