

CM 6560 MilkPerfection

Pöydälle sijoitettava kahvikeskus

WiFiConn@ct, laadukas maitosäiliö ja erilaiset erikoiskahvit.



- Pehmeää maitovaahtoa erilaisiin erikoiskahveihin
- Täydelliset tulokset ja intensiivinen maku – AromaticSystem
- Kaksi kahvikupillista yhdellä painalluksella – OneTouch for Two
- Helppo puhdistaa ja ylläpitää – puhdistusohjelmat
- Kommunikointi laitteen kanssa erittäin helppoa – WiFiConn@ct

EAN: 4002516357902 / Materiaalin numero: 11579720 /
Vanhan materiaalin numero: 29656003NER

Rakennetyyppi ja design	
Kahvipavut jauhava työtasolle sijoitettava kahvikeskus	•
Väri	Grafiitinharmaa PearlFinish
Käyttömukavuuteen liittyvät ominaisuudet	
AromaticSystem	•
OneTouch-valmistus	•
OneTouch for Two -valmistus	•
DoubleShot	•
Ohjelmoitavat käyttäjäprofiilit	8
Aromeja säästävä kartiomylly	•
Jauhatuskarkeus säädettävissä	•
Voit valmistaa kahvia myös kahvijauheesta	•
Ohjelmoitava kahvin määrä	•
Ohjelmoitava vesimäärä	•
Ohjelmoitava veden lämpötila	•
Ohjelmoitava maidon määrä	•
Ohjelmoitava maitovaahdon määrä	•
Ohjelmoitava esihaudutus aika	•
TeaTimer	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
Performance-tila	•
BrilliantLight	•
Asiantuntijatila	•
Lämmitetty kuppialusta	•
MultiLingua	•
Papulajien määrä	1
Papusäiliöiden määrä	1
Kahvipapusäiliön A täyttömäärä, g	300
Kahvipapusäiliön täyttömäärä, yht. g	300
Vesisäiliön tilavuus, l	1,8
Maitosäiliön täyttömäärä, l	0,7
Käytettyjen kapselien säiliön täyttömäärä, kpl	10
Tippakaukalon vetoisuus	0,8
Helposti tyhjennettävä kahvinporosäiliö	•
Ohjelmoitava valmistilaa siirtymisaika	•
Ohjelmoitavat asetukset	•
Juomat	
Säädettävä annoskoko, ml	20-300
Ristretto, yksi annos	•
Ristretto, tupla-annos	•
Espresso, yksi annos	•
Espresso, tupla-annos	•
Kahvi, yksi annos	•
Kahvi, tupla-annos	•
Caffè lungo, yksi annos	•
Caffè lungo, tupla-annos	•
Cappuccino, yksi annos	•
Cappuccino, tupla-annos	•

CM 6560 MilkPerfection

Pöydälle sijoitettava kahvikeskus

WiFiConn@ct, laadukas maitosäiliö ja erilaiset erikoiskahvit.



EAN: 4002516357902 / Materiaalin numero: 11579720 /
Vanhan materiaalin numero: 29656003NER

Latte macchiato, yksi annos	•
Latte macchiato, tupla-annos	•
Kuuma maito, yksi annos	•
Latte macchiato, tupla-annos	•
Maitovaaho, yksi annos	•
Maitovaaho, tupla-annos	•
Espresso macchiato, yksi annos	•
Espresso macchiato, tupla-annos	•
Cappuccino italiano yksi annos	•
Cappuccino italiano, tupla-annos	•
Flat white, yksi annos	•
Flat white, tupla-annos	•
Café au lait, yksi annos	•
Café au lait, tupla-annos	•
Caffè latte, yksi annos	•
Caffè Latte, tupla-annos	•
Lämmin vesi, yksi annos	•
Kuuma vesi, yksi annos	•
Musta tee, yksi annos	•
Yrttitee, yksi annos	•
Hedelmätee, yksi annos	•
Vihreä tee, yksi annos	•
Valkoinen tee, yksi annos	•
Japanilainen tee, yksi annos	•
Kahvikannu	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Energiansäästötila valittavissa	•
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,1
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,5
Helppohoitoisuus	
Manuaalinen kalkinpoisto	•
Maitoputkiston automaattinen huuhtelu vesisäiliön vedellä	•
Helppokäyttöiset puhdistusohjelmat	•
Automaattinen huuhtelutoiminto	•
ComfortClean	•
Irrotettava maitoputki	•
Irrotettava keitinosa	•
Ohjelmoitava veden kovuus	•
Tekniset tiedot	
Korkeudeltaan säädettävien valutussuuttimien säätövara, cm	14,0
Korkeudeltaan säädettävien valutussuuttimien säätövara, cm	8,0
Laitteen leveys, mm	251
Laitteen korkeus, mm	359
Laitteen syvyys, mm	427
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,45
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Pumppupaine, bar	15

CM 6560 MilkPerfection

Pöydälle sijoitettava kahvikeskus

WiFiConn@ct, laadukas maitosäiliö ja erilaiset erikoiskahvit.



EAN: 4002516357902 / Materiaalin numero: 11579720 /

Vanhan materiaalin numero: 29656003NER

Liitäntäjohdon pituus, m 1,4

Vakiovarusteet

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu maitoputki •

Lasinen maitosäiliö •

Etuseteli CJ 1 -kahvikannua varten •

Etuseteli 4 x 250 g Black Edition ONE FOR ALL •

-kahvipapuja varten •

Kalkinpoistotabletit •

Puhdistustabletit •

Pikakäyttöohje koneen takapuolella •

Valittavissa olevat näytön kielet

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,