

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro, kiinteistöhuollon tarpeisiin.



EAN: 4002516358220 / Materiaalin numero: 11580310 /
Vanhan materiaalin numero: 51514005EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	14,0
Rummun tilavuus, l	130
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käsisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0 ruostumatonta terästä	•
Sovellus	
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Suorituskykytiedot	
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, l/kg	7,80
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, kWh/kg	0,20
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, l/kg	7,20
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, kWh/kg	0,07
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	109,2
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	184,4
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	2,80
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	2,96
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	49
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	100,8
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	185,2
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kW	0,98
Energiankulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	1,00
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kylmävesiliitännällä	58
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kuumavesiliitännällä	45
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	53
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	49
Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	25
Linkousnopeus, kierr./min	1025
g-kerroin	364
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava

- Rummun tilavuus 130 l, täyttömäärä 14.0 kg
- Erinom. puhdistus- ja kulutusarvot – uutta Miele-teknologiaa
- Erittäin helppo käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro
- Turvallinen ja helppo käyttää – automaattinen luukun lukitus
- Verkotus – LAN ja WiFi

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro, kiinteistöhuollon tarpeisiin.



EAN: 4002516358220 / Materiaalin numero: 11580310 /
Vanhan materiaalin numero: 51514005EU

Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	9,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	9,60
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 60HZ
Lämmitysteho, kW	9,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	9,60
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	3x 1/2" letku, 3/4" liitin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitin
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1350
Ulkomitat, leveys, mm	799
Ulkomitat, syvyys, mm	995
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1480
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	276,0
Bruttopaino, kg	295
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	4453
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	67 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	6,48
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinojen käsittely	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfointihuuhtelu	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
Tuplajousitus	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomaatiikka+	•

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro, kiinteistöhuollon tarpeisiin.



EAN: 4002516358220 / Materiaalin numero: 11580310 /
Vanhan materiaalin numero: 51514005EU

AddLoad	•
Ohjelmavalinta värillisen kehäksen avulla	•
Tehokas linkous	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Taloudellisuus	
Kierrätysaste, %	92
Liitännävaihtoehdot	
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
LAN	•
WiFi	•
Kytkennärsasia	•
Suorituskyky	
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	320
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	74
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	64
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	117
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	82
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•