

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro, kiinteistönhuollon tarpeisiin.



- Rummun tilavuus 130 l, täyttömäärä 14.0 kg
- Erinom. puhdistus- ja kulutusarvot – uutta Miele-teknologiaa
- Erittäin helppo käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro
- Turvallinen ja helppo käyttää – automaattinen luukun lukitus
- Verkotus – LAN ja WiFi

EAN: 4002516358220 / Materiaalin numero: 11580310 /
Vanhan materiaalin numero: 51514005EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	14,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	14,0
Rummun tilavuus, l	130
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0	•
Sovellus	
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Suorituskykytiedot	
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	7,80
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,20
Veden ominaiskulutus kuumavesiliitännällä, l/kg	7,20
Energian ominaiskulutus kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,07
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	109,2
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	184,4
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	2,80
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	2,96
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	49
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	100,8
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	185,2
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,98
Energiankulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	1,00
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kylmävesiliitännällä	58
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kuumavesiliitännällä	45
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	53
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	49
Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	25
Linkousnopeus, kierr./min	1025
g-kerroin	364
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]
Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro, kiinteistönhuollon tarpeisiin.



EAN: 4002516358220 / Materiaalin numero: 11580310 /
Vanhan materiaalin numero: 51514005EU

Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	9,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	9,60
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 60HZ
Lämmitysteho, kW	9,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	9,60
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	3 x 1/2" w/ 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1350
Ulkomitat, leveys, mm	799
Ulkomitat, syvyys, mm	995
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1480
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	276,0
Bruttopaino, kg	295
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	4453
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	67 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	6,48
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Sivouslinojen käsittely	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfiointihuuhtelu	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
Tuplajousitus	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomaatiikka+	•
AddLoad	•

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro, kiinteistönhuollon tarpeisiin.



EAN: 4002516358220 / Materiaalin numero: 11580310 /
Vanhan materiaalin numero: 51514005EU

Ohjelmavalinta värikeyksen avulla	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	92
Liitännävaihtoehdot	
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskaksin/energianhallinta (valinnainen)	•
LAN	•
WiFi	•
Kytkentärasia	•
Suorituskyky	
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	320
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	75
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	65
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	120
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	84
Mopit, toimisto, 100 g [määrä]	140
Mopit, portaikko, 150 g [määrä]	93
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•