

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro, kiinteistöhuollon tarpeisiin.



- Erinom. puhdistus- ja kulutusarvot – uutta Miele-teknologiaa
- Rummun tilavuus 180 l, täyttömäärä 20.0 kg
- Erittäin helppo käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro
- Turvallinen ja helppo käyttää – automaattinen luukun lukitus
- Verkotus – LAN ja WiFi

EAN: 4002516358251 / Materiaalin numero: 11580340 /
Vanhan materiaalin numero: 51520005EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumatonta teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	20,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	20,0
Rummun tilavuus, l	180
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käsisys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0 ruostumatonta terästä	•
Sovellus	
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Suorituskykytiedot	
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitäntä, l/kg	7,80
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitäntä, kWh/kg	0,20
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, l/kg	7,20
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, kWh/kg	0,07
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	156,0
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	255,4
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	4,00
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	4,10
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	58
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	144,0
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	256,5
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	1,40
Energiankulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	1,70
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kylmävesiliitännällä	59
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kuumavesiliitännällä	48
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	53
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	49
Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	25
Linkousnopeus, kierr./min	950
g-kerroin	361
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro, kiinteistöhuollon tarpeisiin.



EAN: 4002516358251 / Materiaalin numero: 11580340 /
Vanhan materiaalin numero: 51520005EU

Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	15,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	16,00
Sulakekoko, A	25
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 60HZ
Lämmitysteho, kW	15,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	16,00
Sulakekoko, A	25
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	3 x 1/2" w/ 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1450
Ulkomitat, leveys, mm	924
Ulkomitat, syvyys, mm	935
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1585
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	389,0
Bruttopaino, kg	409
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	5755
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	67 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	6,48
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinujen käsittely	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfiointihuuhtelu	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
Tuplajousitus	•

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
pesuainekotelo, M Touch Pro, kiinteistöhuollon tarpeisiin.



EAN: 4002516358251 / Materiaalin numero: 11580340 /
Vanhan materiaalin numero: 51520005EU

Lämpötilan valvonta	•
Eriytynen lämmitysvastus	•
Määräautomatiikka+	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikehysten avulla	•
Tehokas linkous	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	92
Liitännävaihtoehdot	
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
LAN	•
WiFi	•
Kytkenärasia	•
Suorituskyky	
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	455
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	105
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	91
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	167
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	118
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•