

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Professional-pyykinpesukone, ulkoinen lämmitys

M Touch Pro, suunniteltu erityisesti itsepalvelupesuloiden tarpeisiin.



- Rummun tilavuus 180 l, täyttömäärä 20.0 kg
- Erinom. puhdistus- ja kulutusarvot – uutta Miele-teknologiaa
- Turvallinen ja helppo käyttää – automaattinen luukun lukitus
- Erittäin helppo käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro
- Verkotus – LAN ja WiFi

EAN: 4002516358282 / Materiaalin numero: 11580380 /
Vanhan materiaalin numero: 51520019EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	20,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	20,0
Rummun tilavuus, l	180
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0	•
Sovellus	
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, l/kg	7,20
Vedenkulutus kylmävesiliitäntällä, l	156,0
Vedenkulutus kuumavesiliitäntällä, l	144,0
Jäänöskosteus kylmähuuhtelulla, %	53
Jäänöskosteus lämminhuuhtelulla, %	49
Linkousnopeus, kierr./min	950
g-kerroin	361
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Asiakaskohtainen etukäteiskonfigurointi mahdollista	•
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Annostelu	
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Ulkoinen lämmitys
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,10
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 60HZ

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Professional-pyykinpesukone, ulkoinen lämmitys

M Touch Pro, suunniteltu erityisesti itsepalvelupesuloiden tarpeisiin.



EAN: 4002516358282 / Materiaalin numero: 11580380 /

Vanhan materiaalin numero: 51520019EU

Kokonaisliitäntäteho, kW	3,10
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	2x 1/2", 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 3/4", 1" liitin
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1450
Ulkomitat, leveys, mm	924
Ulkomitat, syvyys, mm	926
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1585
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	379,0
Bruttopaino, kg	399
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	5657
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	67 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluvovutus huonetilaan, MJ/h	6,48
Ominaisuudet	
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfiointihuuhtelu	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
Tuplajousitus	•
Lämpötilan valvonta	•
Määräautomaatiikka+	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikeyhksen avulla	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	92
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energiahallinta (valinnainen)	•
LAN	•
WiFi	•
Kytkenärasia	•
Suorituskyky	
Synteettiset peitot [määrä]	2
Synteettiset tyyny [määrä]	4
Untuvapeitot [määrä]	2
Untuvatyyny [määrä]	4
Vaat.muk.,ertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•

PWM 520 Self-Service [EH DV]

Professional-pyykinpesukone, ulkoinen lämmitys

M Touch Pro, suunniteltu erityisesti itsepalvelupesuloiden tarpeisiin.