

## PG 8063 [OK Safety]

Vapaasti sijoitettava astianpesukone ilman koreja, palolaitoksille.



- Enimmäissuorituskyky: 12 regulaattoria tai 2 koria/pesukerta
- Regulaattorien ja hengityssuojainten turvalliseen puhdistukseen
- Selkeä etupaneeli tekee käytöstä helppoa
- Turvallinen puhdistus täyttää vastaavilla erikoisohjelmilla
- Ensiluokkaiset tulokset – puhdasvesijärjestelmällä

EAN: 4002516365853 / Materiaalin numero: 11602720 / Vanhan materiaalin numero: 61806340EP4

<b>Rakennettyyppi ja design</b>	
Rakennettyyppi	Vapaasti sijoitettava astianpesukone, edestä täytettävä
Valikoima	Ammattimaista turvallisuutta
Malli	Safety
Pesujärjestelmä	Puhdasvesijärjestelmäinen, edestä täytettävä
Tasojen lukumäärä	2
Etuosa	Ruostumatonta terästä
Kansi	Ruostumaton teräs
Sivupaneelit	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohteet</b>	
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	390
Korkein loppuhuuhdelulämpötila, °C	60
Puhdistusteho, regulaattoria/ohjelma	12
Puhdistusteho, hengityssuojainta/ohjelma	6
Puhdistusteho, koria/ohjelma	2
Käyttöikä pesukertoina	15000
<b>Ohjauspaneeli</b>	
Ohjausjärjestelmä	TouchControl
Ohjelmavalinta	Touch on Metal
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Näytön kielen valinta	•
Kielestä riippumaton käyttö	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	8,90
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,70
<b>Mahd. jännitevaihtoehto 1</b>	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Lämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,90
Sulakekoko, A	16
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä tai kuuma vesi [lukumäärä]	1
Täysin/osittain demineralisoitu vesi [määrä]	1
Vaadittu virtauspaine, bar	0,40-10,00
Poistopumppu [DN]	22
Poistopumpun pään enimmäiskorkeus lattiatasosta, cm	100
Integroitu vedenpehmenin	•
Veden enimmäiskovuus, mmol/l	10,70
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Vedenkulutus pesukertaa kohden, l	18,00

## PG 8063 [OK Safety]

Vapaasti sijoitettava astianpesukone ilman koreja, palolaitoksille.



EAN: 4002516365853 / Materiaalin numero: 11602720 /  
Vanhan materiaalin numero: 61806340EP4

<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	820
Ulkomitat kannen kanssa, korkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	600
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	675
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	745
Pesutilan hyötykorkeus, mm	559
Pesutilan hyötyleveys, mm	530
Pesutilan yläkorin hyötysyvyys, mm	474
Pesutilan alakorin hyötysyvyys, mm	505
Syöttökorkeus lattiasta, mm	216
Nettopaino [kg]	72
Bruttopaino, kg	79
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	1200
<b>Päästötiedot</b>	
Päästöt – äänenpaine työskentelypaikalla	45 dB(A) re 20 µPa
Ääniteho, dB(A) re 1 pW	57,0
Lämmönluvutus huonetilaan, MJ/h	1,08
<b>Ohjelmat</b>	
SF Special	•
SF Special Plus	•
Vario Chem	•
<b>Korivarustus</b>	
Ilman koreja	•
<b>Ominaisuudet</b>	
Kuivaus	ilman
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä	•
Suolasäiliö täyttölukussa	•
Optinen liitäntä	•
Laaja valikoima (valinnaisia) lisävarusteita	•
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Ulkoinen annostelumuodi nestemäiselle pesuaineelle	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•
EMC	•
Häiriönvaimennus	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•