

WCD670 WCS TDos&8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

TwinDos ja Miele@home – älykästä pyykinhuoltoa edulliseen perusmallin hintaan.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä energiaa valitsemalla paras energiatehokkuusluokka (A)
- Tarkka ja automaattinen pesuaineen annostelu TwinDos®
- Lämmin sileytyksen vähentää rypistymistä ja säästää jopa 50 % aikaa ja vaivaa#
- Miele@home – älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia\*

\* Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittain.



EAN: 4002516374404 / Materiaalin numero: 11604800 / Vanhan materiaalin numero: 11CD6701FIN

<b>Rakennetyyppi</b>	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käsisyys	oikea
<b>Malli</b>	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
<b>Linkous</b>	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
<b>Muotoilu</b>	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lootusvalkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, kelt., 7-os.
<b>Puhdistusteho</b>	
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
<b>Hellävarainen pesu</b>	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	47
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	47
Linkoustehokkuus	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	70
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,60
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
<b>Pesuohjelmat</b>	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Puuvilla + esipesu	•

WCD670 WCS TDos&8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

TwinDos ja Miele@home – älykästä pyykinhuoltoa edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516374404 / Materiaalin numero: 11604800 /  
Vanhan materiaalin numero: 11CD6701FIN

Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Kyllästys	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
<b>Pesun lisätoiminnot</b>	
Lyhyt	•
Lämmin sileytyshöyryllä	•
<b>Laatu</b>	
Valurautainen vastapaino	•
<b>Turvallisuus</b>	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Paino, kg	89
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2
<b>Vakiovarusteet</b>	
UltraPhase 1 + 2	•
Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten	•

WCD670 WCS TDos&8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

TwinDos ja Miele@home – älykästä pyykinhuoltoa edulliseen perusmallin hintaan.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm