

## PFD 101

Vapaasti sijoitettava astianpesukone

Kotitalouksiin, toimist. taukutiloihin ja apukeittiöihin suurille astiamäärille.



- Suorituskyky: 13 standardiastiastoa vain 28 min<sup>\*</sup>:ssa
- Kuluttaa 13 % vähemmän energiaa<sup>\*\*</sup>
- Helppo käyttää selkeän ohjauspaneelin ansiosta
- Kuivaa kaiken täysin kuivaksi – AutoOpen-avusteinen kuivaus
- Joustava täyttö takaa parhaat puhdistustulokset

<sup>\*</sup> Arvot saattavat vaihdella käyttöpaikan olosuhteiden (tuloveden lämpötila / sähköliitäntä) mukaan.

<sup>\*\*</sup> Aiempaan malliin verrattuna ECO-ohjelmassa.



EAN: 4002516366775 / Materiaalin numero: 11605270 /  
Vanhan materiaalin numero: 61010100EP4

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Vapaasti sijoitettava astianpesukone, edestä täytettävä
Valikoima	ProfiLine
Pesujärjestelmä	Puhdasvesijärjestelmäinen, edestä täytettävä
Tasojen lukumäärä	2
Etuosa	Brilliant-valkoinen
Kansi	Muovit
Sivupaneelit	Brilliant-valkoinen
Ohjauspaneelin väri	CleanSteel
<b>Sovellus</b>	
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii hostelleihin	•
Sopii lastentarhoihin ja päiväkodeihin	•
Sopii yliopistoihin ja kouluihin	•
Sopii toimistoihin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii urheiluseuroille	•
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Qmax-pumpun tuotto, l/min	75
Lyhyin ohjelma-aika, min	17
Korkein loppuhuuhTELULämpötila, °C	82
Puhdistusteho, kattausta/ohjelma	13
Käyttöikä pesukertoina	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Verkkovalmius Miele MOVEn avulla	•
<b>Ohjaus</b>	
Ohjausjärjestelmä	Elektroninen ohjaus
Ohjelmavalinta	Ohjelmanvalintapainikkeet
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Astianpesuohjelmia [määrä]	8
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Näytön kielen valinta	•
Siivilöiden puhdistuksen merkkivalo	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	7,10
Kokonaisliitäntäteho, kW	7,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,70

PFD 101

Vapaasti sijoitettava astianpesukone

Kotitalouksiin, toimist. taukutiloihin ja apukeittiöihin suurille astiamäärille.



EAN: 4002516366775 / Materiaalin numero: 11605270 /

Vanhan materiaalin numero: 61010100EP4

<b>Mahd. jännitevaihtoehto 1</b>	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Lämmitysteho, kW	1,90
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,10
Sulakekoko, A	10-16
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä tai kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, bar	1,00-10,00
Poistopumppu [DN]	22
Poistopumpun pään enimmäiskorkeus lattiatasosta, cm	100
Integroitu vedenpehmenin	•
Veden enimmäiskovuus, mmol/l	6,50
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Tulovesiletkun pituus, cm	150
Poistoletkun pituus, cm	150
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	845
Ulkomitat kannen kanssa, korkeus, mm	845
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	570
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	960
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	700
Pesutilan hyötykorkeus, mm	540
Pesutilan hyötyleveys, mm	510
Pesutilan yläkorin hyötisyvyys, mm	450
Pesutilan alakorin hyötisyvyys, mm	450
Syöttökorkeus lattiasta, mm	210
Vaadittava sijoitusaukon leveys, mm	600
Nettopaino [kg]	60
Bruttopaino, kg	67
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Päästötiedot</b>	
Päästöt – äänenpaine työskentelypaikalla	33 dB(A) re 20 µPa
Ääniteho, dB(A) re 1 pW	0,0
<b>Ohjelmat</b>	
Yleis	•
Lyhyt	•
Hygienia	•
Kylmä-/esipesu	•
Lasit	•
Muovit	•
Energiansäästöohjelma/Eco	•
Tehopesu	•
<b>Korivarustus</b>	
ExtraComfort P -korit	•
Muuntuvat FlexLine-korit	•
FlexCare-lasipidike [määrä]	2

PFD 101

Vapaasti sijoitettava astianpesukone

Kotitalouksiin, toimist. taukutiloihin ja apukeittiöihin suurille astiamäärille.



EAN: 4002516366775 / Materiaalin numero: 11605270 /

Vanhan materiaalin numero: 61010100EP4

FlexCare-kupitteline [määrä]	1
Aterinkori	•
Korkeudeltaan säädettävä yläkori	•
Yhdistettävissä APFD 210 pullovaunun kanssa	•
<b>Ominaisuudet</b>	
Ammattitason sähköliitäntä	•
Kuivaus	AutoOpen-avusteinen kuivaus, Lisäkuivaus, Aktiivinen kondenssikuivaus
1 luokkuannostin jauhemaisen pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annosteluun	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä	•
AutoClose-mekanismi	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare -lasinhoitotoiminto	•
Lapsilukko	•
Säädettävä loppuhuuhtelulämpötila	•
Optinen liitäntä	•
SmartStart	•
FlexiTimer ja EcoStart	•
WiFi	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
ECO-ohjelman täyttömäärä standardiastiatyönä	13
Energiätehokkuusluokka (A-G)	E
Energiankulutus ECO-ohjelmalla 100 pesukertaa kohden	93
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, l	12,0
Äänitasoluokka (A-D)	C
Äänitaso, dB(A) re 1 pW	46
ECO-ohjelman ohjelma-aika minuuteissa	250
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Ulkoinen annostelumoduuli nestemäiselle pesuaineelle	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•
VDE	•
EMC radiohäiriösuojattu	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•