

PFD 103 SCi XXL

Integroitava XXL-astianpesukone, jossa 3D MultiFlex-aterintaso
Kotitalouksiin, toimist. taukutiloihin ja apukeittiöihin suurille astiamäärille.



- Suorituskyky: 15 standardiastiasia vain 28 min¹:ssa
- Kuluttaa 13 % vähemmän energiaa²
- Täydellinen valaistus helpottaa täyttämistä – BrilliantLight
- Kuivaa kaiken täysin kuivaksi – AutoOpen-avusteinen kuivaus
- Innovatiivinen muotoilu ja mukavuus – 3D MultiFlex -taso

¹ Arvot saattavat vaihdella käyttöpaikan olosuhteiden (tuloveden lämpötila / sähköliitäntä) mukaan.

² Aiempaan malliin verrattuna ECO-ohjelmassa.




EAN: 4002516366812 / Materiaalin numero: 11605350 /
Vanhan materiaalin numero: 61010304EP4

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Puoli-integroitava astianpesukone
XXL-astianpesukoneet	•
Valikoima	ProfilLine
Pesujärjestelmä	Puhdasvesijärjestelmäinen, edestä täytettävä
Tasojen lukumäärä	2
Etuosa	Ilman etuosaa
Sivupaneelit	Galvanoitu
Ohjauspaneelin väri	CleanSteel
Etupaneelin pienin paino, kg	4,0
Etupaneelin suurin paino, kg	11,0
Sovellus	
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii hostelleihin	•
Sopii lastentarhoihin ja päiväkodeihin	•
Sopii yliopistoihin ja kouluihin	•
Sopii toimistoihin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Qmax-pumpun tuotto, l/min	75
Lyhyin ohjelma-aika, min	17
Korkein loppuhuuhdelämpötila, °C	82
Puhdistusteho, kattausta/ohjelma	14
Käyttöikä suositeltuna	12500
Miele MOVE	
Verkkovalmius Miele MOVEn avulla	•
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Elektroninen ohjaus
Ohjelmavalinta	Ohjelmanvalintapainikkeet
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmat [määrä]	8
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Näytön kielen valinta	•
Siivilöiden puhdistuksen merkkivalo	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	7,10
Kokonaisliitäntäteho, kW	7,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,70
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ

PFD 103 SCi XXL

Integroitava XXL-astianpesukone, jossa 3D MultiFlex-aterintaso
Kotitalouksiin, toimist. taukutiloihin ja apukeittiöihin suurille astiamäärille.




EAN: 4002516366812 / Materiaalin numero: 11605350 /
Vanhan materiaalin numero: 61010304EP4

Lämmitysteho, kW	1,90
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,10
Sulakekoko, A	10-16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä tai kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, bar	1,00-10,00
Poistopumppu [DN]	22
Poistopumpun pään enimmäiskorkeus lattiastasosta, cm	100
Integroitu vedenpehennin	•
Veden enimmäiskovuus, mmol/l	6,50
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä
Tulovesiletkun pituus, cm	150
Poistoletkun pituus, cm	150
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	845
Ulkomitat, nettoleveys, mm	598
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	570
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	960
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	700
Pesutilan hyötykorkeus, mm	580
Pesutilan hyötyleveys, mm	510
Pesutilan yläkorin hyötisyvyys, mm	450
Pesutilan alakorin hyötisyvyys, mm	450
Syöttökorkeus lattiasta, mm	210
Vaadittava sijoitusaukon leveys, mm	600
Nettopaino [kg]	52
Bruttopaino, kg	59
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1000
Päästötiedot	
Päästöt – äänenpaine työskentelypaikalla	33 dB(A) re 20 µPa
Ääniteho, dB(A) re 1 pW	45,0
Ohjelmat	
Yleis	•
Lyhyt	•
Hygienia	•
Kylmä-/esipesu	•
Lasit	•
Muovit	•
Energiansäästöohjelma/Eco	•
Tehopesu	•
Korivarustus	
MaxiComfort P -korit	•
Muuntuvat FlexLine-korit	•
FlexCare-lasipidike [määrä]	4
FlexCare-kuppiteline [määrä]	2
Korkeudeltaan säädettävä yläkori	•
Patentoitu 3D MultiFlex-taso	•
Ominaisuudet	
Ammattitason sähköliitäntä	•

PFD 103 SCi XXL

Integroitava XXL-astianpesukone, jossa 3D MultiFlex-aterintaso
Kotitalouksiin, toimist. taukutiloihin ja apukeittiöihin suurille astiamäärille.



EAN: 4002516366812 / Materiaalin numero: 11605350 /
Vanhan materiaalin numero: 61010304EP4

Kuivaus

Lisäkuivaus, AutoOpen-
avusteinen kuivaus,
Aktiivinen kondenssikuivaus

1 luokkuannostin jauhemaisen pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annosteluun	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä	•
BrilliantLight	•
AutoClose-mekanismi	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare -lasinhoitotoiminto	•
Lapsilukko	•
Säädettävä loppuhuuhtelulämpötila	•
Optinen liitäntä	•
SmartStart	•
FlexiTimer ja EcoStart	•
WiFi-moduuli	•
Tehokkuus ja kestävyys	
ECO-ohjelman täyttömäärä standardiastiastiona	14
Energiatehokkuusluokka (A-G)	E
Energiankulutus ECO-ohjelmalla 100 pesukertaa kohden	95
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, l	12,0
Äänitasoluokka (A-D)	C
Äänitaso, dB(A) re 1 pW	45
ECO-ohjelman ohjelma-aika minuuteissa	250
Liitäntävaihtoehdot	
Ulkoinen annostelumuoduli nestemäiselle pesuaineelle	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•
VDE	•
EMC radiohäiriösuojattu	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•