

PRI 421 [EL LAM IB]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Lamellijousipäälyste ja syöttöhihna.



- Kapasiteetti 113.0 kg/h*, telan halkaisija 365 mm, telan leveys 2040 mm
- Erinomaiset viimeistelytulokset HPC-lämmityslevyllä
- Huippuluokan säätimet – kosketusnäyttö
- Tärkeimpien asetusten valinta – lempiohjelmat
- Täydellinen silityskapasiteetti – joustavasti sijoitett. lämmi

* Kun jäännöskosteus on 25 % – standardin DIN 11902 mukainen kapasiteetti: todellinen mankelointikapasiteetti vaihtelee myös yleisten olosuhteiden, kuten pyykkilajin ja käyttäjän kokeneisuuden mukaan.


EAN: 4002516366584 / Materiaalin numero: 11606780 / Vanhan materiaalin numero: 53421104EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Pyökin syöttö edestä, vastaanotto takaa
Valikoima	Professional
Ulkovaippa	Raudanharmaa
Telan halkaisija, mm	365
Käyttöleveys, mm	2040
Mankelikourun materiaali	Alumiini
Päälyste	Lamellijousipäälyste
Mankeliina	Aramidinen neulahuopakangas
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii offshore-käyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Suurin mankelointiteho, kun jäännöskosteus on 25 %, kg/h	113,0
Testatut käyttötunnit	20000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö (valinnainen)	Touch-Display PRI
Ohjelman asetukset	Määritettyjen ohjelmaparametrien asetus
Pienin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	1,5
Suurin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	5,4
Säädettävä lämpötila	Jatkuvasäätöinen
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50-60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	22,90
Kokonaisliitäntäteho, kW	23,50
Sulakekoko, A	50
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1110
Ulkomitat, leveys, mm	2759
Ulkomitat, syvyys, mm	1441
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1388
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	2866
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1096
Nettopaino, kg	422
Bruttopaino, kg	501
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	4140
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	56 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	13,70
Ominaisuudet	
Patentoitu EasyFold-vastaanottopöytä	•
Vastaanottopöydän laajennus (lisävaruste)	•
HPC-mankelikouru	•

PRI 421 [EL LAM IB]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Lamellijousipäälyste ja syöttöhihna.



EAN: 4002516366584 / Materiaalin numero: 11606780 /
Vanhan materiaalin numero: 53421104EU

Automaattinen sormisuojaalista	•
FlexControl-jalkakytkin	•
Syöttöpöytä ja syöttöhihnat	•
Poistohihnat	•
Pyykin säilytyslaatikko	•
Pyykin paluusyöttö (valinnainen)	•
Suojus (valinnainen)	•
Suosikkiohjelma	•
Syöttövirheen tunnistus	•
Ilmajousitus	•
Taukotoiminto	•
Suuri puristuspaino	•
Mankelikourun puhdistuksen ja vahauksen merkkivalo (valinnainen)	•
Hätäpysäytyskytkin	•
APRI 319 -hoitosarja mankelikourun puhdistukseen kuuluu toimitukseen	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Liitännävaihtoehdot	
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX0	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•