


## PRI 421 [EL LAM]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Lamellijousipäälyste optimaalisiin viimeistelytuloksiin.



- Suorituskyky 113.0 kg/h\*, telan halkaisija 365 mm, käyttöleveys 2040 mm
- Erinomaiset viimeistelytulokset HPC-lämmityslevyllä
- Huippuluokan säätimet – kosketusnäyttö
- Tärkeimpien asetusten valinta – lempiohjelmat
- Täydellinen silytyskapasiteetti – joustavasti sijoitett. lämmi

\* Kun jäännöskosteus on 25 % – standardin DIN 11902 mukainen kapasiteetti: todellinen mankelointikapasiteetti vaihtelee myös yleisten olosuhteiden, kuten pyykkilajin ja käyttäjän kokeneisuuden mukaan.


EAN: 4002516365990 / Materiaalin numero: 11606800 / Vanhan materiaalin numero: 53421102EU

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Pyykin syöttö edestä, vastaanotto takaa
Valikoima	Professional
Ulkovaippa	Raudanharmaa
Telan halkaisija, mm	365
Käyttöleveys, mm	2040
Mankelikourun materiaali	Alumiini
Päälyste	Lamellijousipäälyste
Mankeliliina	Aramidinen neulahuopakangas
<b>Sovellus</b>	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii offshore-käyttöön	•
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Suurin mankelointiteho, kun jäännöskosteus on 25 %, kg/h	113,0
Testatut käyttötunnit	20000
<b>Ohjaus</b>	
Ohjausjärjestelmä	Kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö (valinnainen)	Touch-Display PRI
Ohjelman asetus	Määritettyjen ohjelmaparametrien asetus
Pienin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	1,5
Suurin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	5,4
Säädettävä lämpötila	Jatkuvasäätöinen
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50-60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	22,90
Kokonaisliitäntäteho, kW	23,50
Sulakekoko, A	50
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	1110
Ulkomitat, leveys, mm	2759
Ulkomitat, syvyys, mm	1441
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1388
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	2866
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1096
Nettopaino, kg	377
Bruttopaino, kg	456
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	3698
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	56 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	13,70

## PRI 421 [EL LAM]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Lamellijousipäälyste optimaalisiin viimeistelytuloksiin.



EAN: 4002516365990 / Materiaalin numero: 11606800 /  
Vanhan materiaalin numero: 53421102EU

<b>Ominaisuudet</b>	
Patentoitu EasyFold-vastaanottopöytä	•
Vastaanottopöydän laajennus (lisävaruste)	•
HPC-mankelikouru	•
Automaattinen sormisuoja/sormisuoja	•
FlexControl-jalkakytin	•
Syöttöpöytä	•
Poistohihnat	•
Pyykin säilytyslaatikko	•
Pyykin paluusyöttö (valinnainen)	•
Suojus (valinnainen)	•
Suosikkiohjelma	•
Syöttövirheen tunnistus	•
Ilmajousitus	•
Taukotoiminto	•
Suuri puristusaine	•
Mankelikourun puhdistuksen ja vahauksen merkkivalo (valinnainen)	•
Hätäpysäytyskytkin	•
APRI 319 -hoitosarja mankelikourun puhdistukseen kuuluu toimitukseen	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Kierrätysaste, %	98
<b>Liitännävaihtoehdot</b>	
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX0	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•