

WTD163 WCS 8/5 kg

WT1 kuivaava pyykinpesukone:

PerfectCare-tekniikka hellävaraiseen ja tehokkaaseen pyykinhuoltoon.



- 8 kg:n pesu ja 5 kg:n kuivaus – täydellinen päivittäiseen pesuun
- PerfectDry takaa äärimmäisen tarkat kuivaustulokset
- Kennorumpumme varmistaa, että tekstiilisi pysyvät moitteettomassa kunnossa
- Taloudellista, tehokasta, estää kulumista – ProfiEco-moottori



EAN: 4002516382379 / Materiaalin numero: 11607340 /  
Vanhan materiaalin numero: 11TD1631FIN

<b>Rakennetyyppi</b>	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Luukun käsisyys	oikea
<b>Malli</b>	
Edestä täytettävä	•
<b>Pesukone, jossa lämpödes.</b>	
Pesu ja kuivaus ilman keskeytystä	•
Elektroninen jäännöskosteuden valvonta	•
Vesijäähdytteinen kondensoiva kuivausrumpu	•
Lämmin linkous	•
<b>Linkous</b>	
Maksimilinkousnopeus	1500
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
<b>Muotoilu</b>	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lootusvalkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, valk., 7-os.
<b>Hellävarainen pesu</b>	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä pesu, kg	8,0
Täyttömäärä kuivaus, kg	5,0
PerfectCare-tekniikka	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Automaattinen nukanpoistohuuhtelu	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Pesu- ja kuivausteholuokka (A–G)	D
Painotettu energiankulutus 100 yhdistettyä pesu- ja kuivausohjelmaa kohden, kWh	266
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	47
Painotettu vedenkulutus yhtä pesuohjelmaa kohden, l	47
Painotettu vedenkulutus yhtä yhdistettyä pesu- ja kuivausohjelmaa kohden, l	68
Linkousteholuokka	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	71

WTD163 WCS 8/5 kg

WT1 kuivaava pyykinpesukone:

PerfectCare-tekniikka hellävaraiseen ja tehokkaaseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516382379 / Materiaalin numero: 11607340 /


Vanhan materiaalin numero: 11TD1631FIN

Pesuohjelman ohjelma-aika nimellistäyttömäärällä	219
Yhdistetyn pesu- ja kuivausohjelman ohjelma-aika nimellistäyttömäärällä	389
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,70
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
<b>Pesuohjelmat</b>	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Paidat	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika	•
Tumma pyykki/Farkut	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
ECO 40–60	•
<b>Kuivausohjelmat</b>	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villa	•
Pika	•
Tumma pyykki/Farkut	•
Aikakuivaus	•
<b>Kuivauksen lisätoiminnot</b>	
Pöyhintä	•
Hellävarainen	•
<b>Pesun lisätoiminnot</b>	
Lyhyt	•
<b>Laatu</b>	
Valurautainen vastapaino	•
<b>Turvallisuus</b>	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	637
Koneen syvyys luukku auki, mm	1055
Paino, kg	94
Kokonaisliitântäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitântä johdon pituus, m	2


WTD163 WCS 8/5 kg

WT1 kuivaava pyykinpesukone:


PerfectCare-tekniikka hellävaraiseen ja tehokkaaseen pyykinhuoltoon.




WT1 8/5 kg, installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm