


## PRI 318 [EL STW]

Mankeli, sähkölämmitteinen  
Tehokas ja helppokäyttöinen.



- Kapasiteetti 87.0 kg/h\*, telan halkaisija 300 mm, telan leveys 1750 mm
- Erinomaiset viimeistelytulokset HPC-lämmityslevyllä
- Huippuluokan säätimet – kosketusnäyttö
- Tärkeimpien asetusten valinta – lempiohjelmat
- Täydellinen silityskapasiteetti – joustavasti sijoitett. lämmi

\* Jäännöskosteuden ollessa 25 % – standardin DIN 11 902 mukaiset tehotiedot: <br>todellinen silityskapasiteetti vaihtelee myös yleisten olosuhteiden, kuten tekstiililaadun ja käyttäjän kokemuksien, mukaan.


EAN: 4002516367857 / Materiaalin numero: 11607800 /  
Vanhan materiaalin numero: 53318101EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Pyökin syöttö edestä, vastaanotto takaa
Valikoima	Professional
Ulkovaippa	Raudanharmaa
Telan halkaisija, mm	300
Käyttöleveys, mm	1750
Mankelikourun materiaali	Alumiini
Päällyste	Joustava teräsvilla
Mankeliina	Aramidinen neulahuopakangas
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii offshore-käyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Suurin mankelointiteho, kun jäännöskosteus on 25 %, kg/h	87,0
Testatut käyttötunnit	20000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö (valinnainen)	Touch-Display PRI
Ohjelman asetukset	Määritettyjen ohjelmaparametrien asetus
Pienin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	1,2
Suurin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	4,6
Säädettävä lämpötila	Jatkuvasäätöinen
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50-60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	17,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	18,30
Sulakekoko, A	35
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1110
Ulkomitat, leveys, mm	2469
Ulkomitat, syvyys, mm	1377
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1388
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	2576
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1096
Nettopaino, kg	324
Bruttopaino, kg	401
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	3178
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	56 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	10,80
Ominaisuudet	
Patentoitu EasyFold-vastaanottopöytä	•
Vastaanottopöydän laajennus (lisävaruste)	•
HPC-mankelikouru	•

## PRI 318 [EL STW]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Tehokas ja helppokäyttöinen.



EAN: 4002516367857 / Materiaalin numero: 11607800 /  
Vanhan materiaalin numero: 53318101EU

Automaattinen sormisuojaalista	•
FlexControl-jalkakytin	•
Syöttöpöytä	•
Poistohihnat	•
Pyykin säilytyslaatikko	•
Pyykin paluusyöttö (valinnainen)	•
Suojus (valinnainen)	•
Suosikkiohjelma	•
Syöttövirheen tunnistus	•
Ilmajousitus	•
Taukotoiminto	•
Suuri puristuspaino	•
Mankelikourun puhdistuksen ja vahauksen merkkivalo (valinnainen)	•
Hätäpysäytyskytkin	•
APRI 319 -hoitosarja mankelikourun puhdistukseen kuuluu toimitukseen	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Liitännävaihtoehdot</b>	
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX0	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•