

PWM 507 Special [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili erityiskäyttöön yksilöllisillä ohjelmilla. Täyttömäärä 7.0 kg.



- Rummun tilavuus 64 l, täyttömäärä 7.0 kg
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Helppo ohjelmavalinta kosketusnäytön avulla – M Special
- Täydellinen puhdistus – yksilölliset ohjelmat ammattikäyttöön

EAN: 4002516389323 / Materiaalin numero: 11621300 / Vanhan materiaalin numero: 51507291FIN

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance
Etuosa	Lootusvalkoinen
Täyttömäärä, kg	7,0
Rummun tilavuus, l	64
Luukku [Ø], mm	300
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	oikea
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu ja rei'itetty rummun takapaneeli	•
Käyttökohteet	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii pikaruokaravintoloihin	•
Sopii elintarvikealalle	•
Suorituskytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	7,00
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,14
Veden ominaiskulutus kuumavesiliitännällä, l/kg	6,60
Energian ominaiskulutus kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,06
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	49,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	0,98
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	59
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	46,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,44
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	52
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	50
Linkousnopeus, kierr./min	1400
g-kerroin	535
Ohjauspaneeli	
Ohjausjärjestelmä	M Special
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	96
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Kieli on helppo valita milloin tahansa	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)	•
Liitännöiden enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N~ 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	4,60

PWM 507 Special [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili erityiskäyttöön yksilöllisillä ohjelmilla. Täyttömäärä 7.0 kg.



EAN: 4002516389323 / Materiaalin numero: 11621300 / Vanhan materiaalin numero: 51507291FIN

Kokonaisliitäntäteho, kW	4,80
Sulakekoko, A	10
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1× 1/2", 3/4" kierreltiin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1× 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	714
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	944
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	768
Nettopaino, kg	98,0
Bruttopaino, kg	102
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	2820
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Ammattitason iskunvaimentimet	•
Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä	•
EcoSpeed	•
Tehokas rummun olakkeiden teknologia	•
Lämpötilan valvonta	•
Eriyinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka	•
Virtausmittari	•
Rummun LED-sisävalaisin, luokka 1	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
AddLoad	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	95
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WiFiConn@ct	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•