

APWM 900

Nukkasihti – ruostumatonta terästä
nukan ja suurten hiukkasten suodattamiseen pesuvedestä.



- Erittäin likaisille tekstiileille
- Tilavuus n. 70 litraa, asennuskorkeus säädettävissä 0–250 mm
- Pesukoneiden liittämiseksi jalustaan
- Helposti irrotettava nukkasihti ruostumattomasta teräksestä
- Letkuliitäntä Ø 7,5 cm

EAN: 4002516376668 / Materiaalin numero: 11637370 /
Vanhan materiaalin numero: 59510045D

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Laite-/lisävarusteluokka	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 900

Nukkasiihti – ruostumatonta terästä
nukan ja suurten hiukkasten suodattamiseen pesuvedestä.



EAN: 4002516376668 / Materiaalin numero: 11637370 /
Vanhan materiaalin numero: 59510045D

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Tuoteluokka	
Nukkasiihti	•
Tuotteen ominaisuudet	
Sähköliitäntä	OHNE
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	543
Ulkomitat, nettoleveys, mm	310
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	648
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	585
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	330
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	700
Nettopaino [kg]	14,50
Bruttopaino, kg	15,50