

KFN 7734 F

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

Optimaaliseen kylmäsäilytykseen: DynaCool, LED-valaistus ja NoFrost.



- Tilava laatikko, jonka kosteus säädettävissä – DailyFresh
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Konepestävät ComfortClean-ovihiillyt



EAN: 4002516379157 / Materiaalin numero: 11642180 /  
Vanhan materiaalin numero: 38773400EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Muotoilu</b>	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose, asennettavissa jälkikäteen	•
<b>Ohjauspaneeli</b>	
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Kyllä
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	On
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
<b>Jääkaappi/jääkaappiosa</b>	
Hyllytasojen määrä	5
Laatikoiden määrä	1
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Pullohylly	1
Ovihyllyt	3
<b>Pakastin/pakastinosa</b>	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
<b>Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	F
Vuotuinen energiankulutus, kWh	283,60
Energiankulutus/24 h, kWh	0,77
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570

KFN 7734 F

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

Optimaaliseen kylmäsäilytykseen: DynaCool, LED-valaistus ja NoFrost.




EAN: 4002516379157 / Materiaalin numero: 11642180 /  
Vanhan materiaalin numero: 38773400EU1

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	61,5
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	18
Pakastimen kalusteoven maksimipaino, kg	12
Jääkaappiosan tilavuus, l	183
4* pakastinosan tilavuus, l	70
Kokonaiskäyttötilavuus, l	253
Pakasteiden lämmönousuaika, h	9
Pakastuskyky, kg/24 h	5,00
Äänitasoluokka (A-D)	B
Ääniteho dB(A) re 1pW	35
Virrankulutus, mA	1400
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Munalokero	•
Jääpala-astia	•


## KFN 7734 F

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin


Optimaaliseen kylmäsäilytykseen: DynaCool, LED-valaistus ja NoFrost.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote\*) (installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote\*) (installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)