

KF 7772 B

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

PerfectFresh Active pitää elintarvikkeet tuoreina DynaCool jäähdyttää nopeasti.



- PerfectFresh Active: kostutus pitää elintarv. tuoreina 5x pitemp.
- Yksilöllisesti säädettävä lasihyllyvalaistus FlexiLight 2.0
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Ovihyllyjen korkeus yksilöllisesti säädettävissä
- Kuiva CleanSteel-takaseinä: ei näkyvää veden tiivistymistä



EAN: 4002516379362 / Materiaalin numero: 11642650 / Vanhan materiaalin numero: 38777200EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Jääkaapin valaistus	FlexiLight 2,0
Pakastintilan valaistus	LED-lamput
Puhaltimen valaistus	•
Valaistu Freshness-tuoresäilytysjärjestelmä	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	PerfectFresh Active
Yemmän laatikon kosteutustoiminto	•
Siirrettävät ovihyllyt	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose-sulkeutumismekanismi	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	FreshTouch
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Kyllä
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Kyllä
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	3
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosia	
Hyllytasojen määrä	5
joista valaistuja	2
Laatikoiden määrä	2
Kuiva takaseinä	CleanSteel
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	3
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	2
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A-G)	B
Vuotuinen energiankulutus, kWh	115,71
Energiankulutus/24 h, kWh	0,31

KF 7772 B

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

PerfectFresh Active pitää elintarvikkeet tuoreina DynaCool jäähdyttää nopeasti.




EAN: 4002516379362 / Materiaalin numero: 11642650 /
Vanhan materiaalin numero: 38777200EU1

Turvallisuus	
Lukitus toiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	75,0
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	18
Pakastimen kalusteoven maksimipaino, kg	12
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	202
PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l	71
4* pakastinosan tilavuus, l	54
Kokonaiskäyttötilavuus, l	256
Pakasteiden lämmönnousuaika, h	9
Pakastuskyky, kg/24 h	4,00
Äänitasoluokka (A-D)	A
Äänitaso dB(A) re 1 pW	29
Virrankulutus, mA	1400
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•
PerfectFresh-laatikon sisälokero	•
Kylmävaraajat	•
Jääpala-astia	•


KF 7772 B

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin


PerfectFresh Active pitää elintarvikkeet tuoreina DynaCool jäähdyttää nopeasti.



KF7742B, KF7742C, KF7742D, KF7772B, installation (footnote*) (installation drawings)



KF7742B, KF7742C, KF7742D, KF7772B, built-in (footnote*) (installation drawings)



KF7742B, KF7742C, KF7742D, KF7772B, side view (installation drawings)