

KFN 7744 E

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

Parhaaseen kylmäsäilytykseen: PerfectFresh Pro, LED-valaistus ja NoFrost.



- Ammattimainen: PerfectFresh Pro pitää elintarv. tuoreina pitemp.
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Kuiva takaseinä: ei näkyvää veden tiivistymistä



EAN: 4002516379379 / Materiaalin numero: 11642660 /  
Vanhan materiaalin numero: 38774400EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Muotoilu</b>	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@home	•
Freshness-järjestelmä	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Kyllä
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Kyllä
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	3
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
<b>Jääkaappi/jääkaappiosa</b>	
Hyllytasojen määrä	3
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	2
Kuiva takaseinä	Muovi
Oven tölkkihyllyjen määrä	1
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	2
<b>Pakastin/pakastinosa</b>	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	258,80
Energiankulutus/24 h, kWh	0,70
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•

KFN 7744 E

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

Parhaaseen kylmäsäilytykseen: PerfectFresh Pro, LED-valaistus ja NoFrost.




EAN: 4002516379379 / Materiaalin numero: 11642660 /  
Vanhan materiaalin numero: 38774400EU1

Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	62,0
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	18
Pakastimen kalusteoven maksimipaino, kg	12
Ilmastoluokka	SN-ST
Jääkaappiosan tilavuus, l	174
PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l	71
4* pakastinosan tilavuus, l	70
Kokonaiskäyttötilavuus, l	244
Pakasteiden lämmönousuaika, h	9
Pakastuskyky, kg/24 h	6,00
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	35
Virrankulutus, mA	1400
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•
Jääpala-astia	•


## KFN 7744 E

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin


Parhaaseen kylmäsäilytykseen: PerfectFresh Pro, LED-valaistus ja NoFrost.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,  
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote\*)  
(installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,  
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote\*)  
(installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D,  
KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view  
(installation drawings)