

FNS 7140 E

Kalusteisiin sijoitettava pakastin

NoFrost-sulatus ja neljä pakastelaatikkoa maksimoivat käyttömukavuuden.



- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- SuperFreeze: ruoka jäätyy nopeasti ja hellävaraisesti
- VarioRoom tuo joustoa pakastimen tilankäyttöön



EAN: 4002516379416 / Materiaalin numero: 11643190 /  
Vanhan materiaalin numero: 37714000EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Pakastin	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
NoFrost-automaattisulatus	•
VarioRoom	•
SoftClose, asennettavissa jälkikäteen	•
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Party-tila	•
<b>Pakastin/pakastinosa</b>	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	4
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	191,42
Energiankulutus/24 h, kWh	0,52
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitus toiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	874
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	890
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	872
Laitteen syvyys, mm	544
Paino, kg	38,0
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	16
Pakastimen kalusteoven maksimipaino, kg	16
Ilmastoluokka	SN-T
4* pakastinosan tilavuus, l	87
Pakasteiden lämmönnousaika, h	10
Pakastuskyky, kg/24 h	10,00

FNS 7140 E

Kalusteisiin sijoitettava pakastin

NoFrost-sulatus ja neljä pakastelaatikkoo maksimoivat käyttömukavuuden.




EAN: 4002516379416 / Materiaalin numero: 11643190 /  
Vanhan materiaalin numero: 37714000EU1

Äänitasoluokka (A–D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	35
Virrankulutus, mA	1300
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohton pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Jääpala-astia	•


## FNS 7140 E

Kalusteisiin sijoitettava pakastin


NoFrost-sulatus ja neljä pakastelaatikkaa maksimoivat käyttömukavuuden.



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, built-in (\*footnote) (installation drawings)



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, side view (installation drawings)



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, installation (\*footnote) (installation drawings)