

PIB 100 [EL]

Höyrysilityskeskus ammattikäyttöön

Suuri vesisäiliö pidentää silitysaikaa ja takaa täydelliset silitystulokset.



- Pitkä käyttöikä: suunniteltu kestämään 7500 käyttötuntia / 10 v*
- Pitkän silitysaajan mahdollistava 4.50 l vesisäiliö
- Laadukas silityslaudan päällinen varmistaa täydelliset tulokset
- Höyry jakautuu tasaisesti kennokuvioitun pohjan ansiosta
- Kätevä ja helppo pystyttää 1–2-nostojärjestelmän ansiosta

* Laitteemme läpikäyvät intensiiviset testit laboratorio-olosuhteissa. Todellinen käyttöikä saattaa vaihdella todellisen käyttötavan sekä laitteen kunnossapidon ja huollon mukaan.

** Eurooppapatentti: EP 2 233 632 B1

EAN: 4002516388265 / Materiaalin numero: 11673080 / Vanhan materiaalin numero: 53100010EP4

Rakennetyyppi ja design	
Valikoima	Professional
Silityslaudan päällisen väri	Antrasiitti
Patentoitu kennopohja	•
Monikerroksisten tekstiilien silitys	•
Portaaton korkeudensäätö kaasujousen avulla, minimikorkeus, mm	830
Portaaton korkeudensäätö kaasujousen avulla, maksimikorkeus, mm	1020
Käyttökohteet	
Sopii hotelleihin ja ravintoloihin	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii asuntoyhtiöihin ja asuntoloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii lomamökki- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Höyrynpaine, bar	4,0
Höyrymäärä, g/min	100
Pystysuora höyry	•
Höyrynmuodostus alkaa kun lämpötila on vähintään	2
Höyrysykäys, bar	4,0
Jatkuva höyry, bar	4,0
Käyttö vesijohtovedellä	•
Vesisäiliön täyttömäärä, l	4,50
Irrotettava vesisäiliö	•
Vesisäiliön voi täyttää milloin vain	•
Testatut käyttötunnit	7500
Ohjauspaneeli	
Ohjaustyyppi	Kosketusnäyttö
Näyttö	1-zeiliges LC-Textdisplay
3 silityslämpötilaa	3
Tuuletin autom. päälle/pois	•
Ohjattu käyttöönotto	•
Ohjattu kalkinpoisto	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
Automaattinen huuhtelu	•
Näytön kielen valinta	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	1N AC 220-240V 50/60HZ

PIB 100 [EL]

Höyrysilityskeskus ammattikäyttöön

Suuri vesisäiliö pidentää silitysaikaa ja takaa täydelliset silitystulokset.



EAN: 4002516388265 / Materiaalin numero: 11673080 /
Vanhan materiaalin numero: 53100010EP4

Lämmitysteho, kW	2,15
Kokonaisnimellisteho, kW	2,20
Sulakekoko, A	10
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	970
Ulkomitat, nettoleveys, mm	470
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	1510
Ulkomitat, korkeus, mm, kokoon taitettuna	1280
Ulkomitat, leveys, mm, kokoon taitettuna	470
Ulkomitat, syvyys, mm, kokoon taitettuna	402
Silityslaudan maksimileveys, mm	405
Silityslaudan maksimipituus, mm	1190
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	450,00
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	500,00
Nettopaino, kg	29,00
Bruttopaino, kg	33,30
Päästötiedot	
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	7,92
Ominaisuudet	
Aktiivinen silityslauta (puhallus- ja imutoiminto)	•
Toisen puhaltimen teho	•
Tarttumaton pohjalevy erikseen ostettavana lisävarusteena	•
Patentoitu 1-2-nostojärjestelmä	•
Lattiaystävälliset pyörät	•
ComfortZone-silityslauta	•
Säilytyslokero silitysrautaa varten	•
Säilytyslokero virtajohdolle ja lisävarusteille	•
CoolDown-jäähdytystoiminto	•
Automaattinen poiskytkentä	•
Silityslaudan päällinen ammattikäyttöön	•
Höyryletkun pidike	•
Testiliuskat vedenkovuuden määrittämiseen	•
Vesiboilerissa timantinkova hiilipinnoite	•
Höyrysuutin erikseen ostettavana lisävarusteena	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	94
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•