

PDR 508 HP [EL]

Pikkujättiläiset-lämpöpumpppukuivausrumpu ammattikäyttöön
erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyet ohjelma-ajat. Täyttömäärä 8.0 kg.



- Rummun tilavuus 130.00 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Energiankulutus 50 % pienempi kuin poistoilmakuivausrummuilla*
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Kielineutraali etupaneeli kiertokytkimellä – M Select
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry

* Lämpöpumpppukuivausrummut kuluttavat jopa 50 % vähemmän energiaa kuin sähkölämmitteiset poistoilmakuivausrummut.

A++

EAN: 4002516390695 / Materiaalin numero: 11677120 /
Vanhan materiaalin numero: 52508151S

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance
Etuosa	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	130,00
Kuivausjärjestelmä	Lämpöpumppu
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käsisyys	vasen
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä

Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•

Suorituskykytiedot

Enimmäishaihdutusteho, l/h	2,80
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,20
Energian ominaiskulutus Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, kW	0,20
Energian ominaiskulutus Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus a	0,17
Ohjelma-aika, min	79
Ohjelma-aika Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, min	79
Ohjelma-aika Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 40 %, min	67

Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	M Select
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•

PDR 508 HP [EL]

Pikkujättiläiset-lämpöpumppukuivausrumpu ammattikäyttöön
erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyet ohjelma-ajat. Täyttömäärä 8.0 kg.



EAN: 4002516390695 / Materiaalin numero: 11677120 /
Vanhan materiaalin numero: 52508151S

Kieli on helppo valita milloin tahansa

Vakiosähköliitäntä

Lämmitystapa	Lämpöpumppu
Sähköliitäntä	220-240V~ 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	0,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,44
Sulakekoko, A	10
Pistotulpallinen virtajohto	•

Kuivausrummun mitat ja paino

Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	777
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	70,0
Bruttopaino, kg	76
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	920

Päästötiedot

Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönlouovutus huonetilaan, MJ/h	3,60

Ominaisuudet

Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Nukkasilti luukussa	•
Vähähuoltainen lämmönvaihtimen suodatinjärjestelmä	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Hellävarainen kuivaustoiminto	•
Kondenssiveden poisto	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Kuivauskori (valinnainen)	•
Rummun sisävalaisin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•

Tehokkuus ja kestävyys

Energiatehokkuusluokka	A++
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	236
Äänitaso ohjelmalla puuvilla kaappikuiva ja enimmäistäyttömäärällä, dB(A)	67
Ohjelma-aika vakio-ohjelmassa, min	103
Toiminnan kuvaus	Kondensaattori
Täyttömäärä, kg	8,0
Sisältää kasvihuonekaasuiksi laskettavia fluoriyhdisteitä	•
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Kylmäaine	R134a
Kylmäaineen määrä, kg	0,61
Lämmityspotentiaali (GWP), kylmäaine, kg CO ₂ e	1430
Lämmityspotentiaali (GWP), kone, kg CO ₂ e	872,00

Liitäntävaihtoehdot

Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
--------------------------------	---

PDR 508 HP [EL]

Pikkujättiläiset-lämpöpumppukuivausrumpu ammattikäyttöön
erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyet ohjelma-ajat. Täyttömäärä 8.0 kg.



EAN: 4002516390695 / Materiaalin numero: 11677120 /
Vanhan materiaalin numero: 52508151S

Optinen liitäntä huoltoa varten

LAN/WiFi-moduuli (valinnainen)

WiFiConn@ct

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE

VDE

VDE-EMC

Suojausluokka IPX4

WEEE

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•