

Scout RX3 Runner

Robotti-imuri

optimaalinen puhdistusteho ja ohjaus älypuhelinsovelluksella.



- Quattro Cleaning Power takaa huippuluokan pölynpoiston
- 3D Smart Navigation järjestelmälliseen imurointiin
- Kätevä käyttää Miele Scout -sovelluksella
- Perusteellinen reunojen ja nurkkien puhdistus Corner Brushilla
- Erityisen pitkä akun kesto* – 170 minuuttia imurointiaikaa
- Furniture Protection Technology suojaa huonekalujasi

* mitattu Silent-imurointitoiminnolla IEC 62929:2014:n mukaisessa standardiympäristössä

EAN: 4002516403906 / Materiaalin numero: 11713560 /
Vanhan materiaalin numero: 41PQL031EU

Rakennetyyppi	
Robotti-imuri	•
Tuotemerkki	Scout RX3
Tuotetyyppi	SPQL0
Laitteen väri	pronssi/helmiäinen
Puhdistus	
Puhdistusjärjestelmä	Quattro Cleaning Power
Navigointi	
Navigointitoiminto	3D Smart Navigation
Nurkkien puhdistustoiminto	•
Non-Stop Power	•
Huonekaluja suojaava teknologia	•
Imurointialue, m ²	140
Toiminta-aika, min	170
Latausaika, min	240
Mattojen ylityskorkeus, mm	17
Käyttömukavuus	
Imurointitoiminnot	4
Auto-tila	•
Spot-tila täsmäimurointiin	•
Turbo-tila	•
Silent-tila	•
Manuaalinen puhdistus	•
Ohjelmoitava ajastintoiminto	joka päivä erilainen
Kosketuskäyttöinen ohjauspaneeli	•
Sovellus	
MobileControl	•
Kodin kartoitus	•
Liikkuvuus	
SlimLine-muotoilu, korkeus, mm	85
Suodatinjärjestelmä	
Poistoilmansuodatin	AirClean Plus -suodatin
Pölysäiliön tilavuus, l	0,4
Tekniset tiedot	
Akkutyyppe	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	5200
Äänenvoimakkuus, dB	71,0
Leveys, mm	354
Korkeus, mm	85
Paino, kg	3,2
Vakiovarusteet	
Suodatin	AirClean Plus -suodatin
Kaukosäädin	•
Latausasema	•
Verkkovirtamuunnin	•
Puhdistustyökalu	Integroitu
Magneettinauha	Magneettillista
Suodatin	1 Filter