

PDR 914 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



- Rummun tilavuus 250.00 l, täyttömäärä 10.0 kg – 14.0 kg
- Äärimmäisen energiatehokas – Air Recycling Flex
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Verkotus – LAN ja WiFi

EAN: 4002516408659 / Materiaalin numero: 11717830 /
Vanhan materiaalin numero: 52914001EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Raudanharmaa
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	10,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	14,0
Rummun tilavuus, l	250,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun kätsisyys	vasen
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	13,3
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,51
Ohjelma-aika, min	24
Käyttöikä kuivauskertoina	40000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•

PDR 914 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



EAN: 4002516408659 / Materiaalin numero: 11717830 /
Vanhan materiaalin numero: 52914001EU

Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	13,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	14,10
Sulakekoko, A	25
Kuivausrummun mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1400
Ulkomitat, leveys, mm	906
Ulkomitat, syvyys, mm	852
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1526
Ulkomitat, bruttolleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	938
Nettopaino, kg	160,4
Bruttopaino, kg	172
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	1779
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	51 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,90
Ominaisuudet	
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri nukkasiihti	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
AirRecycling Flex	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Taloudellisuus	
Kierrätysaste, %	92
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
WiFi	•
KytKentärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	8
Haalarit [määrä]	1
Päälystakit [määrä]	2
Synteettiset peitot [määrä]	1
Synteettiset tyynyt [määrä]	2
Untuvapeitot [määrä]	1
Untuvatyyntyt [määrä]	2
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	255
Puuvillamopit, 40 cm [määrä]	53

PDR 914 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



EAN: 4002516408659 / Materiaalin numero: 11717830 /
Vanhan materiaalin numero: 52914001EU

Puuvillamopit, 50 cm [määrä]	45
Mikrokuitumopit, 40 cm [määrä]	83
Mikrokuitumopit, 50 cm [määrä]	59
Hevosten kesäloimet [määrä]	2
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•