

PDR 518 ROP [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
M Select ROP -jäännöskosteusohjaus, täydellinen kuivaustulos.



- Rummun tilavuus 325.00 l, täyttömäärä 13.0 kg – 18.0 kg
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Parasta energiatehokkuutta – Air Recycling
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Verkotus – LAN ja WiFi

EAN: 4002516408680 / Materiaalin numero: 11717860 /
Vanhan materiaalin numero: 52518006EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	13,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	18,0
Rummun tilavuus, l	325,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	vasen
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	18,20
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,53
Ohjelma-aika, min	24
Käyttöikä kuivauskertoina	40000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Select Benchmark
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	18,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	18,60
Sulakekoko, A	35
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1400

PDR 518 ROP [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
M Select ROP -jäännöskosteusohjaus, täydellinen kuivaustulos.



EAN: 4002516408680 / Materiaalin numero: 11717860 /
Vanhan materiaalin numero: 52518006EU

Ulkomitat, leveys, mm	906
Ulkomitat, syvyys, mm	1035
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1526
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1125
Nettopaino, kg	173,5
Bruttopaino, kg	187
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1967
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	50 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	4,50
Ominaisuudet	
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri nukkasihiti	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
AirRecycling	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatsaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
KytKentärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
DVGW, kaasu	•
WEEE	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•