

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professional-lämpöpumppukuivausrumpu, jossa tehokas APDR 901 lämpöpumppu
Alhaisin energiankulutus, ei monimutkaista poistoilmapiipputen asennusta.



- Rummun tilavuus 325.00 l, täyttömäärä 13.0 kg – 18.0 kg
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Automaattinen lämmönvaihto – StreamClean-prosessi
- Kuluttaa 60 % vähemmän energiaa kuin poistoilmakuivausrumpu*
- Verkotus – LAN ja WiFi
- Kuvassa kuivausrumpu lämpöpumppumoduulilla (tilataan erikseen)

* Lämpöpumppukuivausrummut kuluttavat jopa 60 % vähemmän energiaa kuin sähkölämmitteiset poistoilmakuivausrummut.

EAN: 4002516408833 / Materiaalin numero: 11718020 /
Vanhan materiaalin numero: 52918005EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Raudanharmaa
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	13,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	18,0
Rummun tilavuus, l	325,00
Kuivausjärjestelmä	Lämpöpumppu
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käsisyys	vasen
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	10,90
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,21
Ohjelma-aika, min	39
Käyttöikä kuivauskertoina	40000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Lämpöpumppu ja CleanStream
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	0,00

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professional-lämpöpumppukuivausrumpu, jossa tehokas APDR 901 lämpöpumppu
Alhaisin energiankulutus, ei monimutkaista poistoilmaputken asennusta.



EAN: 4002516408833 / Materiaalin numero: 11718020 /
Vanhan materiaalin numero: 52918005EU

Lämmitysteho, lämpöpumppu, kW	10,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	5,10
Sulakekoko, A	16
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1400
Ulkomitat, leveys, mm	906
Ulkomitat, syvyys, mm	1035
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1526
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1125
Nettopaino, kg	169,5
Bruttopaino, kg	183
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	1928
Mitat/paino, HP-tila	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1370
Ulkomitat, nettoleveys, mm	906
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	426
Nettopaino, kg	159,5
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	53 dB(A) re 20 µPa
Lämmönlouovutus huonetilaan, MJ/h	4,50
Ominaisuudet	
CleanStream (lämmönvaihtimen puhdistus)	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri nukkasihti	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kylmäaine	R450a
Lämmityspotentiaali (GWP), kylmäaine, kg CO ₂ e	605
Lämmityspotentiaali (GWP), kone, kg CO ₂ e	1936
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
Kytkenärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	12
Haalarit [määrä]	2
Päälystakit [määrä]	3
Synteettiset peitot [määrä]	1
Synteettiset tyynyt [määrä]	3
Untuvapeitot [määrä]	1
Untuvatyynyt [määrä]	3
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	295

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professional-lämpöpumppukuivausrumpu, jossa tehokas APDR 901 lämpöpumppu
Alhaisin energiankulutus, ei monimutkaista poistoilmapiputken asennusta.



EAN: 4002516408833 / Materiaalin numero: 11718020 /
Vanhan materiaalin numero: 52918005EU

Puuvillamopit, 40 cm [määrä]	68
Puuvillamopit, 50 cm [määrä]	59
Mikrokuitumopit, 40 cm [määrä]	108
Mikrokuitumopit, 50 cm [määrä]	76
Hevosten kesäloimet [määrä]	3
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•