

PDR 528 ROP [SI]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, höyrylämmitys
M Select ROP -jäännöskosteusohjaus, täydellinen kuivaustulos.



- Rummun tilavuus 500.00 l, täyttömäärä 20.0 kg – 28.0 kg
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Parasta energiatehokkuutta – Air Recycling
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Verkotus – LAN ja WiFi

EAN: 4002516409144 / Materiaalin numero: 11718240 /
Vanhan materiaalin numero: 52528004EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	20,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	28,0
Rummun tilavuus, l	500,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	vasen
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	26,30
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,59
Ohjelma-aika, min	25
Käyttöikä kuivauskertoina	40000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Select Benchmark
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Epäsuora höyry
Sähköliitäntä	1N AC 230V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	0,00
Höyrylämmitysteho, kW	35,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,20
Sulakekoko, A	10
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1640
Ulkomitat, leveys, mm	1206
Ulkomitat, syvyys, mm	1019

PDR 528 ROP [SI]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, höyrylämmitys
M Select ROP -jäännöskosteusohjaus, täydellinen kuivaustulos.



EAN: 4002516409144 / Materiaalin numero: 11718240 /
Vanhan materiaalin numero: 52528004EU

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1766
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1390
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1108
Nettopaino, kg	281,3
Bruttopaino, kg	296
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	3171
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	60 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,30
Ominaisuudet	
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri nukkasihti	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
AirRecycling	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energiahallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
Kytkenärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•