

PDR 928 [SI]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, höyrylämmitys
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



- Rummun tilavuus 500.00 l, täyttömäärä 20.0 kg – 28.0 kg
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Verkotus – LAN ja WiFi
- Parasta energiatehokkuutta – Air Recycling

EAN: 4002516409168 / Materiaalin numero: 11718260 /
Vanhan materiaalin numero: 52928005EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Raudanharmaa
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	20,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	28,0
Rummun tilavuus, l	500,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	vasen
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	26,30
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,59
Ohjelma-aika, min	25
Käyttöikä kuivauskertoina	40000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Epäsuora höyry
Sähköliitäntä	1N AC 230V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	0,00
Höyrylämmitysteho, kW	35,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,20
Sulakekoko, A	10

PDR 928 [SI]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, höyrylämmitys
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



EAN: 4002516409168 / Materiaalin numero: 11718260 /
Vanhan materiaalin numero: 52928005EU

Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1640
Ulkomitat, leveys, mm	1206
Ulkomitat, syvyys, mm	1019
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1766
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1390
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1108
Nettopaino, kg	281,3
Bruttopaino, kg	296
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	3171
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	60 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,30
Ominaisuudet	
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri nukkasihti	•
PerfectDry	•
Rumpun SoftLift-olakkeet	•
AirRecyclingPlus	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
KytKentärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	12
Haalarit [määrä]	3
Päälystakit [määrä]	5
Synteettiset peitot [määrä]	2
Synteettiset tyynyt [määrä]	3
Untuvapeitot [määrä]	2
Untuvatyynyt [määrä]	5
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	545
Puuvillamopit, 40 cm [määrä]	105
Puuvillamopit, 50 cm [määrä]	91
Mikrokuitumopit, 40 cm [määrä]	167
Mikrokuitumopit, 50 cm [määrä]	118
Hevosten kesäloimet [määrä]	3
Vaat.muk.,ertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•

PDR 928 [SI]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, höyrylämmitys
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



EAN: 4002516409168 / Materiaalin numero: 11718260 /
Vanhan materiaalin numero: 52928005EU
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen