

## PDR 928 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys  
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



- Rummun tilavuus 500.00 l, täyttömäärä 20.0 kg – 28.0 kg
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Parasta energiatehokkuutta – Air Recycling
- Verkotus – LAN ja WiFi

EAN: 4002516409236 / Materiaalin numero: 11718330 /  
Vanhan materiaalin numero: 52928001EU

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Raudanharmaa
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	20,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	28,0
Rummun tilavuus, l	500,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	vasen
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
<b>Sovellus</b>	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	27,20
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,51
Ohjelma-aika, min	24
Käyttöikä kuivauskertoina	40000
<b>Ohjaus</b>	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	27,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	28,20
Sulakekoko, A	50

## PDR 928 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys  
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



EAN: 4002516409236 / Materiaalin numero: 11718330 /  
Vanhan materiaalin numero: 52928001EU

<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	1640
Ulkomitat, leveys, mm	1206
Ulkomitat, syvyys, mm	1019
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1766
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1390
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1108
Nettopaino, kg	243,3
Bruttopaino, kg	258
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	2799
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	58 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,30
<b>Ominaisuudet</b>	
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri nukkasihti	•
PerfectDry	•
Rumpun SoftLift-olakkeet	•
AirRecycling Flex	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
KytKentärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
<b>Suorituskyky</b>	
Hengityssuojaimet [määrä]	12
Haalarit [määrä]	3
Päälystakit [määrä]	5
Synteettiset peitot [määrä]	2
Synteettiset tyynyt [määrä]	3
Untuvapeitot [määrä]	2
Untuvatyynyt [määrä]	5
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	545
Puuvillamopit, 40 cm [määrä]	105
Puuvillamopit, 50 cm [määrä]	91
Mikrokuitumopit, 40 cm [määrä]	167
Mikrokuitumopit, 50 cm [määrä]	118
Hevosten kesäloimet [määrä]	3
<b>Vaat.muk.,ertif.,symbolit</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•

PDR 928 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys  
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



EAN: 4002516409236 / Materiaalin numero: 11718330 /  
Vanhan materiaalin numero: 52928001EU  
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen