

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional-lämpöpumppukuivausrumpu, jossa tehokas APDR 902 lämpöpumppu
Alhaisin energiankulutus, ei monimutkaista poistoilmapiputken asennusta.



- Rummun tilavuus 400.00 l, täyttömäärä 16.0 kg – 22.0 kg
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Automaattinen lämmönvaihto – StreamClean-prosessi
- Kuluttaa 60 % vähemmän energiaa kuin poistoilmakuivausrumpu*
- Verkotus – LAN ja WiFi
- Kuvassa kuivausrumpu lämpöpumppumoduulilla (tilataan erikseen)

* Lämpöpumppukuivausrummut kuluttavat jopa 60 % vähemmän energiaa kuin sähkölämmitteiset poistoilmakuivausrummut.

EAN: 4002516409311 / Materiaalin numero: 11718440 /
Vanhan materiaalin numero: 52922021EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Raudanharmaa
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	16,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	22,0
Rummun tilavuus, l	400,00
Kuivausjärjestelmä	Lämpöpumppu
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käsisyys	vasen
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	12,60
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,21
Ohjelma-aika, min	42
Käyttöikä kuivauskertoina	40000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Lämpöpumppu ja CleanStream
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	0,00

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional-lämpöpumppukuivausrumpu, jossa tehokas APDR 902 lämpöpumppu
Alhaisin energiankulutus, ei monimutkaista poistoilmaputken asennusta.



EAN: 4002516409311 / Materiaalin numero: 11718440 /
Vanhan materiaalin numero: 52922021EU

Lämmitysteho, lämpöpumppu, kW	16,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	6,00
Sulakekoko, A	16
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1400
Ulkomitat, leveys, mm	906
Ulkomitat, syvyys, mm	1164
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1526
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1254
Nettopaino, kg	180,2
Bruttopaino, kg	195
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	2092
Mitat/paino, HP-tila	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1370
Ulkomitat, nettoleveys, mm	906
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	426
Nettopaino, kg	184,4
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	53 dB(A) re 20 µPa
Lämmönlouovutus huonetilaan, MJ/h	4,70
Ominaisuudet	
CleanStream (lämmönvaihtimen puhdistus)	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri nukkasihti	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kylmäaine	R450a
Lämmityspotentiaali (GWP), kylmäaine, kg CO ₂ e	605
Lämmityspotentiaali (GWP), kone, kg CO ₂ e	2299
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
Kytkenärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	16
Haalarit [määrä]	3
Päälystakit [määrä]	5
Synteettiset peitot [määrä]	2
Synteettiset tyynyt [määrä]	3
Untuvapeitot [määrä]	2
Untuvatyynyt [määrä]	4
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	364

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional-lämpöpumppukuivausrumpu, jossa tehokas APDR 902 lämpöpumppu
Alhaisin energiankulutus, ei monimutkaista poistoilmaputken asennusta.



EAN: 4002516409311 / Materiaalin numero: 11718440 /
Vanhan materiaalin numero: 52922021EU

Puuvillamopit, 40 cm [määrä]	84
Puuvillamopit, 50 cm [määrä]	73
Mikrokuitumopit, 40 cm [määrä]	133
Mikrokuitumopit, 50 cm [määrä]	94
Hevosten kesäloimet [määrä]	3
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•