

APWM 054

Hälytysjärjestelmä

nestemäisten kemkaalien täyttömäärän osoitin.



- Sopii käytettäväksi Miele Professional -annostuspumppujen kanssa
- Jopa 10 kemikaalikanisterin valvontaan
- Merkkivalo ja merkkiääni, kun jokin kanisteri tyhjenee
- Kanisterin vaihdon merkkiäänän torkku-toiminto vaihdon aikana

EAN: 4002516419068 / Materiaalin numero: 11733560 /
Vanhan materiaalin numero: 59510054D

| Tuotteen luokitus | |
|------------------------------|-----------------|
| Pyykinpesukoneet | • |
| Laite-/lisävarusteluokka | |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 5082 | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80 | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6321 | • |
| PW 6323 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PWT 6089 | • |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 509 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PWM 511 | • |
| PWM 909 | • |
| PWM 514 | • |
| PWM 520 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PWM 920 | • |
| PDW 909 | • |
| Tuoteluokka | |
| Annostusjärjestelmä | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Muovit |
| Väri | Musta/valkoinen |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 180 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 140 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 166 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 150 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 230 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 280 |

APWM 054

Hälytysjärjestelmä

nestemäisten kemkaalien täyttömäärän osoitin.



EAN: 4002516419068 / Materiaalin numero: 11733560 /
Vanhan materiaalin numero: 59510054D

Nettopaino [kg]

0,42

Bruttopaino, kg

0,47