

PRI 210 [EL STW AB]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Uusimmat säätimet ja painikkeet sekä joustava käyttökorkeus.



- Kapasiteetti 30.0 kg/h*, telan halkaisija 210 mm , telan leveys 1000 mm
- Ihanteellista ergonomiaa – lisävarusteena säädettävä jalusta
- Huippuluokan säätimet – kosketusnäyttö
- Tärkeimpien asetusten valinta – lempiohjelmat
- Täydellinen silityskapasiteetti – joustavasti sijoitett. lämmi

* Jäännöskosteuden ollessa 15 % – standardin DIN 11 902 mukaiset tehotiedot:
todellinen silityskapasiteetti vaihtelee myös yleisten olosuhteiden, kuten tekstiililaadun ja käyttäjän kokeneisuuden, mukaan.

EAN: 4002516422204 / Materiaalin numero: 11741250 / Vanhan materiaalin numero: 53210003EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Pyykin syöttö ja vastaanotto edestä
Voidaan asentaa seinän viereen	•
Valikoima	Professional
Ulkovaippa	Raudanharmaa
Telan halkaisija, mm	210
Käyttöleveys, mm	1000
Mankelikourun materiaali	Alumiini
Päällyste	Joustava teräsvilla
Mankeliliina	Aramidinen neulahuopakangas
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii offshore-käyttöön	•
Sopii käytettäväksi laivoissa	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Suurin mankelointiteho, kun jäännöskosteus on 15 %, kg/h	30,0
Testatut käyttötunnit	20000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö (valinnainen)	Touch-Display PRI
Ohjelman asetus	Määritettyjen ohjelmaparametrien asetus
Pienin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	1,5
Suurin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	4,0
Säädettävä lämpötila	Jatkuvasäätöinen
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3 AC 440V 50-60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	5,40
Kokonaisliitäntäteho, kW	5,80
Sulakekoko, A	16
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1032
Ulkomitat, leveys, mm	1579
Ulkomitat, syvyys, mm	476
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1374
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1763
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	660
Nettopaino, kg	122
Bruttopaino, kg	136
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	1220
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa

PRI 210 [EL STW AB]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Uusimmat säätimet ja painikkeet sekä joustava käyttökorkeus.



EAN: 4002516422204 / Materiaalin numero: 11741250 /

Vanhan materiaalin numero: 53210003EU

Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h 5,40

Ominaisuudet	
Automaattinen sormisuojausta	•
FlexControl-jalkakytin	•
Ripustustanko	•
Syöttölevy	•
Poistohihnat	•
Pyykin säilytyslaatikko (valinnainen)	•
Pyykin paluusyöttö	•
Suosikkiohjelma	•
Syöttövirheen tunnistus	•
Ilmajousitus	•
Taukotoiminto	•
Suuri puristusaine	•
Mankelikourun puhdistuksen ja vahauksen merkkivalo (valinnainen)	•
Jalusta (valinnainen)	•
Mahdollisuus silittää istuen	•
APRI 319 -hoitosarja mankelikourun puhdistukseen kuuluu toimitukseen	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Suojausluokka IPX0	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•