

PRI 210 [EL STW AB]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Uusimmat säätimet ja painikkeet sekä joustava käyttökorkeus.



- Kapasiteetti 30.0 kg/h*, telan halkaisija 210 mm, telan leveys 1000 mm
- Ihanteellista ergonomiaa – lisävarusteena säädettävä jalusta
- Huippuluokan säätimet – kosketusnäyttö
- Tärkeimpien asetusten valinta – lempiohjelmat
- Täydellinen silityskapasiteetti – joustavasti sijoitett. lämmi

* Kun jäännöskosteus on 15 % – standardin DIN 11902 mukainen kapasiteetti: todellinen mangelointikapasiteetti vaihtelee myös yleisten olosuhteiden, kuten pyykkilajin ja käyttäjän kokeneisuuden mukaan.

EAN: 4002516422242 / Materiaalin numero: 11741260 /
Vanhan materiaalin numero: 53210004EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Pyykin syöttö ja vastaanotto edestä
Voidaan asentaa seinän viereen	•
Valikoima	Professional
Ulkovaippa	Raudanharmaa
Telan halkaisija, mm	210
Käyttöleveys, mm	1000
Mankelikourun materiaali	Alumiini
Päällyste	Joustava teräsvilla
Mankeliiliina	Aramidinen neulahuopakangas
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii offshore-käyttöön	•
Sopii käytettäväksi laivoissa	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Suorituskytiedot	
Suurin mangelointiteho, kun jäännöskosteus on 15 %, kg/h	30,0
Testatut käyttötunnit	20000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö (valinnainen)	Touch-Display PRI
Ohjelman asetus	Määritettyjen ohjelmaparametrien asetus
Pienin mangelointinopeus, säädettävissä, m/min	1,5
Suurin mangelointinopeus, säädettävissä, m/min	4,0
Säädettävä lämpötila	Jatkuvasäätöinen
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50-60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	4,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	5,00
Sulakekoko, A	16
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1032
Ulkomitat, leveys, mm	1579
Ulkomitat, syvyys, mm	476
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1374
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1763
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	660
Nettopaino, kg	122
Bruttopaino, kg	136

PRI 210 [EL STW AB]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Uusimmat säätimet ja painikkeet sekä joustava käyttökorkeus.



EAN: 4002516422242 / Materiaalin numero: 11741260 /

Vanhan materiaalin numero: 53210004EU

Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N 1220

Päästötiedot

Äänenpainetaso työskentelypaikalla <70 dB(A) re 20 µPa

Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h 4,50

Ominaisuudet

Automaattinen sormisuoja/sormisuoja •

FlexControl-jalkakytkin •

Ripustustanko •

Syöttölevy •

Poistohihnat •

Pyykin säilytyslaatikko (valinnainen) •

Pyykin paluusyöttö •

Suosikkiohjelma •

Syöttövirheen tunnistus •

Ilmajousitus •

Taukotoiminto •

Suuri puristusaine •

Mankelikourun puhdistuksen ja vahauksen merkkivalo (valinnainen) •

Jalusta (valinnainen) •

Mahdollisuus silittää istuen •

APRI 319 -hoitosarja mankelikourun puhdistukseen kuuluu toimitukseen •

Yleiskäyttöiset lisävarusteet •

Tehokkuus ja kestävyys

Kierrätysaste, % 98

Liitännävaihtoehdot

Maksujärjestelmä (valinnainen) •

Huippukuormitussuoja / energianhallinta •

Vaat.muk., sertif.,symbolit

VDE •

CE •

EAC •

WEEE •

VDE-EMC •

RCM •

Suojausluokka IPX0 •

UKCA •

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen •