


## PRI 217 [EL LAM]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Säätimet uusinta mallia ja lamellijousipäällyste.



- Kapasiteetti 60.0 kg/h\*, telan halkaisija 250 mm, telan leveys 1660 mm
- Ihanteellista ergonomiamia – lisävarusteena säädettävä jalusta
- Tärkeimpien asetusten valinta – lempiohjelmat
- Huippuluokan säätimet – kosketusnäyttö
- Täydellinen silityskapasiteetti – joustavasti sijoitett. lämmi

\* Kun jäännöskosteus on 25 % – standardin DIN 11902 mukainen kapasiteetti: todellinen mankelointikapasiteetti vaihtelee myös yleisten olosuhteiden, kuten pyykkilajin ja käyttäjän kokeneisuuden mukaan.

EAN: 4002516422976 / Materiaalin numero: 11744680 / Vanhan materiaalin numero: 53217004EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Pyökin syöttö ja vastaanotto edestä
Voidaan asentaa seinän viereen	•
Valikoima	Professional
Ulkovaippa	Raudanharmaa
Telan halkaisija, mm	250
Käyttöleveys, mm	1660
Mankelikourun materiaali	Alumiini
Päällyste	Lamellijousipäällyste
Mankeliina	Aramidinen neulahuopakangas
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii offshore-käyttöön	•
Sopii käytettäväksi laivoissa	•
Sopii leirintäalueille	•
Suorituskykytiedot	
Suurin mankelointiteho, kun jäännöskosteus on 25 %, kg/h	60,0
Testatut käyttötunnit	20000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö (valinnainen)	Touch-Display PRI
Ohjelman asetus	Määritettyjen ohjelmparametrien asetus
Pienin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	1,5
Suurin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	4,5
Säädettävä lämpötila	Jatkuvasäätöinen
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50-60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	11,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	11,60
Sulakekoko, A	25
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1110
Ulkomitat, leveys, mm	2238
Ulkomitat, syvyys, mm	650
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1414
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	2400
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	860
Nettopaino, kg	189
Bruttopaino, kg	214
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	1890
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa

## PRI 217 [EL LAM]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Säätimet uusinta mallia ja lamellijousipäällyste.



EAN: 4002516422976 / Materiaalin numero: 11744680 /

Vanhan materiaalin numero: 53217004EU

Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h 11,00

### Ominaisuudet

Automaattinen sormisuojausta	•
FlexControl-jalkakytin	•
Syöttölevy	•
Poistohihnat	•
Pyykin säilytyslaatikko	•
Suosikkiohjelma	•
Syöttövirheen tunnistus	•
Ilmajousitus	•
Taukotoiminto	•
Suuri puristusaine	•
Mankelikourun puhdistuksen ja vahauksen merkkivalo (valinnainen)	•
Jalusta (valinnainen)	•
Mahdollisuus silittää istuen	•
APRI 319 -hoitosarja mankelikourun puhdistukseen kuuluu toimitukseen	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•

### Liitännävaihtoehdot

Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Huippukuormituskattaisin/energianhallinta	•

### Vaat.muk., sertif.,symbolit

VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Suojausluokka IPX0	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•