


PRI 217 [EL LAM]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Säätimet uusinta mallia ja lamellijousipäällyste.



- Kapasiteetti 60.0 % kg/h*, telan halkaisija 250 mm mm, telan leveys 1660 mm mm
- Ihanteellista ergonomiaa – lisävarusteena säädettävä jalusta
- Tärkeimpien asetusten valinta – lempiohjelmat
- Huippuluokan säätimet – kosketusnäyttö
- Täydellinen silityskapasiteetti – joustavasti sijoitett. lämmi

* Jäännöskosteuden ollessa 25 % – standardin DIN 11 902 mukaiset tehotiedot:
todellinen silityskapasiteetti vaihtelee myös yleisten olosuhteiden, kuten tekstiililaadun ja käyttäjän kokeneisuuden, mukaan.

EAN: 4002516422976 / Materiaalin numero: 11744680 / Vanhan materiaalin numero: 53217004EU

Malli ja muotoilu	
Rakennetyyppi	Pyykin täyttö ja tyhjennys edestä
Voidaan asentaa seinän viereen	•
Valikoima	Professional
Telan halkaisija, mm	250
Käyttöleveys, mm	1660
Mankelikourun materiaali	Alumiini
Päällyste	Lamellijousipäällyste
Mankelliina	Aramidinen neulahuopakangas
Käyttökohteet	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii offshore-käyttöön	•
Sopii käytettäväksi laivoissa	•
Sopii leirintäalueille	•
Suorituskykytiedot	
Suurin mankelointiteho, kun jäännöskosteus on 25 %, kg/h	60,0
Testatut käyttötunnit	20000
Ohjauspaneeli	
Ohjausjärjestelmä	Kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö (valinnainen)	Touch-Display PRI
Ohjelman asetus	Ohjelmamparametrien asetus
Pienin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	1,5
Suurin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	4,5
Säädettävä lämpötila	Jatkuva
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50-60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	11,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	11,60
Sulakekoko, A	25
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1110
Ulkomitat, leveys, mm	2238
Ulkomitat, syvyys, mm	650
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1414
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	2400
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	860
Nettopaino, kg	189
Bruttopaino, kg	214
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	1890
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	11,00

PRI 217 [EL LAM]

Mankeli, sähkölämmitteinen

Säätimet uusinta mallia ja lamellijousipäällyste.



EAN: 4002516422976 / Materiaalin numero: 11744680 /
Vanhan materiaalin numero: 53217004EU

Ominaisuudet

Automaattinen sormisuojaalista	•
FlexControl-jalkakytin	•
Syöttölevy	•
Poistohihnat	•
Pyykin säilytyslaatikko	•
Suosikiohjelma	•
Syöttövirheen tunnistus	•
Ilmajousitus	•
Taukotoiminto	•
Suuri puristusapaine	•
Mankelikourun puhdistuksen ja vahauksen merkkivalo (valinnainen)	•
Jalusta (valinnainen)	•
Mahdollisuus siirtää istuen	•
APRI 319 -hoitosarja mankelikourun puhdistukseen kuuluu toimitukseen	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•

Liitännävaihtoehdot

Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta	•

Testisertifikaatti

VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Suojausluokka IPX0	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•