

APCL 065

Pieni tuuletusteline

mankeloidun pyykin ripustamiseen ja kuljetukseen.



- Neljä kääntöpyörää, täyskumirenkaat, lukittavat
- Laadukas – vakaa putkiteräsrakenne
- Muovipinnoitettu kovapuulista

EAN: 4002516423843 / Materiaalin numero: 11747830 /  
Vanhan materiaalin numero: 59590065EU

| Tuotteen luokitus         |   |
|---------------------------|---|
| Pyykinpesukoneet          | • |
| Kuivausrummut             | • |
| Mankelit                  | • |
| Laitte-/lisävarusteluokka |   |
| HM 16-80                  | • |
| HM 16-83                  | • |
| PM 1210                   | • |
| PM 1214                   | • |
| PM 1217                   | • |
| PM 1318                   | • |
| PM 1418                   | • |
| PM 1421                   | • |
| PRI 318                   | • |
| PRI 418                   | • |
| PRI 210                   | • |
| PRI 214                   | • |
| PRI 217                   | • |
| D 500-1750                | • |
| D 500-2000                | • |
| D 500-2200                | • |
| D 500-2500                | • |
| D 500-3000                | • |
| D 500-3300                | • |
| D 600-1750                | • |
| D 600-2000                | • |
| D 600-2200                | • |
| D 600-2500                | • |
| D 600-3000                | • |
| D 600-3300                | • |
| D 800-1300                | • |
| D 800-1750                | • |
| D 800-2000                | • |
| D 800-2200                | • |
| D 800-2500                | • |
| D 800-3000                | • |
| D 800-3300                | • |
| M 500-1750                | • |
| M 500-2000                | • |
| M 500-2200                | • |
| M 500-2500                | • |
| M 500-3000                | • |
| M 500-3300                | • |
| PM 1621                   | • |
| PM 1625                   | • |
| PM 1630                   | • |
| PM 1635                   | • |
| PM 1825                   | • |
| PM 1830                   | • |
| PM 1835                   | • |

APCL 065

Pieni tuuletusteline

mankeloidun pyykin ripustamiseen ja kuljetukseen.



EAN: 4002516423843 / Materiaalin numero: 11747830 /  
Vanhan materiaalin numero: 59590065EU

|                     |   |
|---------------------|---|
| PT 5135 C           | • |
| PT 5136             | • |
| PT 5137 WP          | • |
| PT 5140 WP          | • |
| PT 5141 WP          | • |
| PT 5145 C           | • |
| PT 5155 C           | • |
| PT 5156             | • |
| PT 5157 WP          | • |
| PT 5186             | • |
| PT 7186             | • |
| PT 7188             | • |
| PT 7135 C           | • |
| PT 7136             | • |
| PT 7137 WP          | • |
| PT 7138             | • |
| PT 8203             | • |
| PT 8251             | • |
| PT 8251 COP         | • |
| PT 8253             | • |
| PT 8257             | • |
| PT 8257 WP          | • |
| PT 8301             | • |
| PT 8301 COP         | • |
| PT 8303             | • |
| PT 8331             | • |
| PT 8331 COP         | • |
| PT 8333             | • |
| PT 8333 HW          | • |
| PT 8337             | • |
| PT 8337 HW          | • |
| PT 8337 WP          | • |
| PT 8401             | • |
| PT 8403             | • |
| PT 8403 HW          | • |
| PT 8407             | • |
| PT 8407 HW          | • |
| PT 8503             | • |
| PT 8503 HW          | • |
| PT 8507             | • |
| PT 8507 HW          | • |
| PT 8803             | • |
| PT 8803 HW          | • |
| PT 8807             | • |
| PT 8807 HW          | • |
| PT 9136             | • |
| PT 9137 WP          | • |
| PW 413              | • |
| PW 413 Mop Star 130 | • |
| PW 418              | • |
| PW 5064             | • |

APCL 065

Pieni tuuletusteline

mankeloidun pyykin ripustamiseen ja kuljetukseen.

EAN: 4002516423843 / Materiaalin numero: 11747830 /  
Vanhan materiaalin numero: 59590065EU

|                     |   |
|---------------------|---|
| PW 5062             | • |
| PW 5055             | • |
| PW 5065             | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60  | • |
| PW 5070             | • |
| PW 5082             | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80  | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario       | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
| PW 6055             | • |
| PW 6065             | • |
| PW 6055 Vario       | • |
| PW 6065 Vario       | • |
| PW 6065 Plus        | • |
| PW 6068 Plus        | • |
| PW 6080             | • |
| PW 6088             | • |
| PW 6107             | • |
| PW 6137             | • |
| PW 5136             | • |
| PW 6163             | • |
| PW 6167             | • |
| PW 6207             | • |
| PW 6241             | • |
| PW 6243             | • |
| PW 6321             | • |
| PW 6323             | • |
| PW 811              | • |
| PW 814              | • |
| PW 818              | • |
| PW 9055             | • |
| PW 9065             | • |
| PWT 6089            | • |
| PWM 500-08          | • |
| PWM 500-09          | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507             | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 509             | • |
| PWM 900-09          | • |
| PWM 906             | • |
| PWM 907             | • |
| PWM 908             | • |
| PDR 300 SmartBiz    | • |
| PWM 300 SmartBiz    | • |
| PDR 500-08          | • |
| PDR 507             | • |
| PDR 900-08          | • |
| PDR 908             | • |
| PWM 511             | • |

APCL 065

Pieni tuuletusteline

mankeloidun pyykin ripustamiseen ja kuljetukseen.



EAN: 4002516423843 / Materiaalin numero: 11747830 /  
Vanhan materiaalin numero: 59590065EU

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| PWM 909                          | •                    |
| PWM 514                          | •                    |
| PWM 520                          | •                    |
| PWM 912                          | •                    |
| PWM 916                          | •                    |
| PWM 920                          | •                    |
| PDW 909                          | •                    |
| PDR 510                          | •                    |
| PDR 910                          | •                    |
| PDR 514                          | •                    |
| PDR 914                          | •                    |
| PDR 518                          | •                    |
| PDR 918                          | •                    |
| PDR 522                          | •                    |
| PDR 922                          | •                    |
| PDR 528                          | •                    |
| PDR 928                          | •                    |
| PDR 544                          | •                    |
| PDR 944                          | •                    |
| <b>Tuoteluokka</b>               |                      |
| Varastointi-/kuljetusjärjestelmä | •                    |
| Pöytä / pöydän lisävarusteet     | •                    |
| <b>Tuotteen ominaisuudet</b>     |                      |
| Materiaali                       | Teräs, laminoitu puu |
| Väri                             | Raudanharmaa         |
| <b>Mitat ja paino</b>            |                      |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm      | 1000                 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm       | 1000                 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm       | 500                  |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm     | 1000                 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm      | 1000                 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm      | 500                  |
| Nettopaino [kg]                  | 7,00                 |
| Bruttopaino, kg                  | 7,00                 |