

## PWM 511 [EL DP DD]

Professional-pyykinpesukone, sähkölämmitys, poistopumppu ja pesuainekotelo, M Touch Pro.



- Rummun tilavuus 100 l, täyttömäärä 11.0 kg
- Kuluttaa 14 % vähemmän vettä ja 50 % vähemmän energiaa\*
- Erittäin helppo käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro
- Täydelliset linkoustulokset – jäännöskosteus 50 %\*\*, g-kerroin 370
- Verkotus – LAN ja WiFi

\* Aiemman malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.

\*\* Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.

EAN: 4002516431794 / Materiaalin numero: 11776110 / Vanhan materiaalin numero: 51511003EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	11,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	11,0
Rummun tilavuus, l	100
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu	•
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	7,10
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,12
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	6,90
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,03
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	78,4
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,37
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	54
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	75,7
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,32
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	67,8
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, kWh	0,87
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	34
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	68,3
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, kWh	0,13
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	33
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	54

## PWM 511 [EL DP DD]

Professional-pyykinpesukone, sähkölämmitys, poistopumppu ja pesuainekotelo, M Touch Pro.



EAN: 4002516431794 / Materiaalin numero: 11776110 / Vanhan materiaalin numero: 51511003EU

Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	50
Linkousnopeus, kierr./min	1100
g-kerroin	370
Testatut käyttötunnit	30000
<b>Ohjaus</b>	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
<b>Vakio-/kohderyhmäohjelmat</b>	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat itsepalvelupesuloille	•
Ohjelmat asuntoloille ja asuntoyhtiöille	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat ammattipesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat yliopistoille, päiväkodeille ja kouluille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat pikaruokaravintoloille	•
Ohjelmat leirintäalueille	•
Ohjelmat urheiluseuroille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•
Ohjelmat kotitalouksille	•
Ohjelmat lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
<b>Annostelu</b>	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	7,95
Kokonaisliitäntäteho, kW	8,20
Sulakekoko, A	16
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1 x 1/2", 3/4" kierreltiin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Harmaavesi (valinnainen) [lukumäärä]	1 x 1/2", 3/4" liitin
Poistopumppu	DN 22
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	1020
Ulkomitat, leveys, mm	700

## PWM 511 [EL DP DD]

Professional-pyykinpesukone, sähkölämmitys, poistopumppu ja pesuainekotelo, M Touch Pro.



EAN: 4002516431794 / Materiaalin numero: 11776110 / Vanhan materiaalin numero: 51511003EU

Ulkomitat, syvyys, mm	818
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1214
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	750
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	917
Nettopaino, kg	148,0
Bruttopaino, kg	161
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	2577
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	61 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	2,80
<b>Ominaisuudet</b>	
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfiointihuuhdeltu	•
Lämpötilan valvonta	•
Erytynen lämmitysvastus	•
Määräautomaatiikka+	•
Virtausmittari	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikehysten avulla	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Kierrätysaste, %	91
<b>Liitännävaihtoehdot</b>	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
LAN	•
WiFi	•
Kytkenärasia	•
<b>Suorituskyky</b>	
Synteettiset peitot [määrä]	1
Synteettiset tyynyt [määrä]	2
Untuvapeitot [määrä]	1
Untuvatyynt [määrä]	2
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•