

PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

ja pesuainekotelo, M Touch Pro, kiinteistönhuollon tarpeisiin.



- Rummun tilavuus 100 l, täyttömäärä 11.0 kg
- Kiihtettävä pesuteho ja kulutusarvot – innovatiivista Mieleä
- Erittäin helppo käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro
- Täydelliset linkoustulokset – jäännöskosteus 50 %*, g-kerroin370
- Verkotus – LAN ja WiFi

* Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.

EAN: 4002516431800 / Materiaalin numero: 11776120 / Vanhan materiaalin numero: 51511010EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Professional
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	11,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	11,0
Rummun tilavuus, l	100
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu	•
Sovellus	
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Suorituskykytiedot	
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, l/kg	7,10
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, kWh/kg	0,12
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, l/kg	6,90
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, kWh/kg	0,03
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	78,4
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	124,6
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,37
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	1,61
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	54
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	75,7
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	124,4
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kW	0,32
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kylmävesiliitännällä	57
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kuumavesiliitännällä	45
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	54
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	50
Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	25
Linkousnopeus, kierr./min	1100
g-kerroin	370
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•

PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

ja pesuainekotelo, M Touch Pro, kiinteistöhuollon tarpeisiin.



EAN: 4002516431800 / Materiaalin numero: 11776120 /
Vanhan materiaalin numero: 51511010EU

Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat itsepalvelupesuloille	•
Ohjelmat asuntoloille ja asuntoyhtiöille	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat ammattipesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat yliopistoille, päiväkodeille ja kouluille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat pikaruokaravintoloille	•
Ohjelmat leirintäalueille	•
Ohjelmat urheiluseuroille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•
Ohjelmat kotitalouksille	•
Ohjelmat lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	7,95
Kokonaisliitäntäteho, kW	8,20
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1 x 1/2", 3/4" kierrelitiin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Harmaavesi (valinnainen) [lukumäärä]	1 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1020
Ulkomitat, leveys, mm	700
Ulkomitat, syvyys, mm	845
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1214
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	750
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	917
Nettopaino, kg	148,0
Bruttopaino, kg	161
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	2577
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	61 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	2,80

PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

ja pesuainekotelo, M Touch Pro, kiinteistöhuollon tarpeisiin.



EAN: 4002516431800 / Materiaalin numero: 11776120 /
Vanhan materiaalin numero: 51511010EU

Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinujen käsittely	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Ammattitason iskunvaimentimet	•
Desinfointihuuhtelu	•
Lämpötilan valvonta	•
Eriytynen lämmitysvastus	•
Määräautomaatiikka+	•
Virtausmittari	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikeyhksen avulla	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	91
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
LAN	•
WiFi	•
Kytkenärasia	•
Suorituskyky	
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	255
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	46
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	40
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	73
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	52
Mopit, toimisto, 100 g [määrä]	70
Mopit, portaikko, 150 g [määrä]	45
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•