

## PWM 909 [EL DP DD]

Professional-pyykinpesukone, sähkölämmitys, poistopumppu ja pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmitavissa.



- Rummun tilavuus 80 l, täyttömäärä 9.0 kg
- Kuluttaa 18 % vähemmän vettä ja 45 % vähemmän energiaa\*
- Kätevä käyttöä värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro Plus
- Täydelliset linkoustulokset – jäännöskosteus 44 %\*\*, g-kerroin 518
- Verkotus – LAN ja WiFi

\* Aiempaan malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.

\*\* Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.

EAN: 4002516433323 / Materiaalin numero: 11776170 / Vanhan materiaalin numero: 51909003EU

### Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumatonta teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	9,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	9,0
Rummun tilavuus, l	80
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käsisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	•

### Sovellus

Sopii hotelleihin ja ravintoloihin	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•

### Suorituskykytiedot

Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistatusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, l/kg	6,30
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, kWh/kg	0,13
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, l/kg	6,60
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, kWh/kg	0,03
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	56,2
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,20
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	49
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	59,3
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,23

## PWM 909 [EL DP DD]

Professional-pyykinpesukone, sähkölämmitys, poistopumppu ja pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmitavissa.



EAN: 4002516433323 / Materiaalin numero: 11776170 /

Vanhan materiaalin numero: 51909003EU

Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	45
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	49,7
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä	0,82
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	34
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	52,0
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä	0,14
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	32
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	47
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	44
Linkousnopeus, kierr./min	1300
g-kerroin	518
Testatut käyttötunnit	30000
<b>Ohjaus</b>	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro Plus
Ohjelmitavuus	Vapaasti ohjelmitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
<b>Vakio-/kohderyhmäohjelmat</b>	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat itsepalvelupesuloille	•
Ohjelmat asuntoloille ja asuntoyhtiöille	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat ammattipesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat yliopistoille, päiväkodeille ja kouluille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat pikaruokaravintoloille	•
Ohjelmat leirintäalueille	•
Ohjelmat urheiluseuroille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•
Ohjelmat kotitalouksille	•
Ohjelmat lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
<b>Annostelu</b>	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ

## PWM 909 [EL DP DD]

Professional-pyykinpesukone, sähkölämmitys, poistopumppu ja pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmitavissa.

EAN: 4002516433323 / Materiaalin numero: 11776170 /

Vanhan materiaalin numero: 51909003EU

Lämmitysteho, kW	7,95
Kokonaisliitäntäteho, kW	8,20
Sulakekoko, A	16
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1× 1/2", 3/4" kierreltiin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1× 1/2" letku, 3/4" liitänn.
Poistopumppu	DN 22
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	1020
Ulkomitat, leveys, mm	700
Ulkomitat, syvyys, mm	718
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1214
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	750
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	817
Nettopaino, kg	140,0
Bruttopaino, kg	152
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	2421
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	65 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	2,30
<b>Ominaisuudet</b>	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinujen käsittely	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfiointihuuhtelu	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomatiikka+	•
Virtausmittari	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikeyksen avulla	•
Tehokas linkous	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Kierrätysaste, %	96
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
LAN	•
WiFi	•
Kytkentärasia	•
<b>Suorituskyky</b>	
Hengityssuojaimet [määrä]	4
Kypäriä [määrä]	2
Haalarit [määrä]	1

PWM 909 [EL DP DD]

Professional-pyykinpesukone, sähkölämmitys, poistopumppu ja pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmitavissa.



EAN: 4002516433323 / Materiaalin numero: 11776170 /  
Vanhan materiaalin numero: 51909003EU

Päälystakit [määrä]	2
Synteettiset peitot [määrä]	1
Synteettiset tyynyt [määrä]	2
Untuvapeitot [määrä]	1
Untuvatyynyt [määrä]	2
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	204
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	42
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	33
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	66
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	43
Mopit, toimisto, 100 g [määrä]	55
Mopit, portaikko, 150 g [määrä]	35
Hevosten kesäloimet [määrä]	2
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•