

APCL 085

Avojalusta, korkeus 30 cm

Pesukoneen ja kuivausrummun ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten.



EAN: 4002516433606 / Materiaalin numero: 11776570 /
Vanhan materiaalin numero: 59590085D

Tuotteen luokitus	
Pyökinpesukoneet	•
Kuivausrummut	•
Laite-/lisävarusteluokka	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Tuoteluokka	
Jalusta/alusta	•

APCL 085

Avojalusta, korkeus 30 cm

Pesukoneen ja kuivausrummun ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten.



EAN: 4002516433606 / Materiaalin numero: 11776570 /
Vanhan materiaalin numero: 59590085D

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali	Jauhemaalattu galvanoitu teräs
Väri	Raudanharmaa

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm	300
Ulkomitat, nettoleveys, mm	602
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	619
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	319
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	630
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	640
Nettopaino [kg]	10,50
Bruttopaino, kg	12,50