

APCL 087

Avojalusta, korkeus 47 cm

Pesukoneen ja kuivausrummun ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten.



EAN: 4002516433620 / Materiaalin numero: 11776600 /  
Vanhan materiaalin numero: 59590087D

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Kuivausrummut	•
Laite-/lisävarusteluokka	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Tuoteluokka	
Jalusta/alusta	•
Tuotteen ominaisuudet	
Sähköliitäntä	OHNE

APCL 087

Avojalusta, korkeus 47 cm

Pesukoneen ja kuivausrummun ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten.



EAN: 4002516433620 / Materiaalin numero: 11776600 /  
Vanhan materiaalin numero: 59590087D

Materiaali	Jauhemaalattu galvanoitu teräs
Väri	Raudanharmaa
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	476
Ulkomitat, nettoleveys, mm	602
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	619
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	500
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	630
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	640
Nettopaino [kg]	24,00
Bruttopaino, kg	25,00