

APCL 088

Avojalusta, korkeus 75 cm

Pesukoneen ja kuivausrummun ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten.



EAN: 4002516433637 / Materiaalin numero: 11776610 /  
Vanhan materiaalin numero: 59590088D

Tuotteen luokitus	
Pyökinpesukoneet	•
Kuivausrummut	•
Laite-/lisävarusteluokka	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5145 C	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Tuoteluokka	
Jalusta/alusta	•
Tuotteen ominaisuudet	
Sähköliitäntä	OHNE
Materiaali	Jauhemaalattu galvanoitu teräs
Väri	Raudanharmaa
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	756
Ulkomitat, nettoleveys, mm	605
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	622
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	780
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	630
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	640
Nettopaino [kg]	37,00
Bruttopaino, kg	40,00