

PWM 520 [EL DV]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

M Touch Pro.



- Rummun tilavuus 180 l, täyttömäärä 20,0 kg
- Kuluttaa 14 % vähemmän vettä ja 17 % vähemmän energiaa*
- Erittäin helppo käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro
- Turvallinen ja helppo käyttää – automaattinen luukun lukitus
- Verkotus – LAN ja WiFi

* Aiempaan malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.

EAN: 4002516434221 / Materiaalin numero: 11778130 /

Vanhan materiaalin numero: 51520002EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance
Etuosaa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	20,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	20,0
Rummun tilavuus, l	180
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0	•
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	7,80
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,20
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	7,20
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,07
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	156,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	4,00
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	58
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	144,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	1,40
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	142,0
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, kWh	2,60
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	41
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	140,0
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, kWh	0,60
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	36

PWM 520 [EL DV]

Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys

M Touch Pro.



EAN: 4002516434221 / Materiaalin numero: 11778130 /

Vanhan materiaalin numero: 51520002EU

Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	53
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	49
Linkousnopeus, kierr./min	950
g-kerroin	361
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmitavuus	ohjelmitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Mahdollisuus syöttää paino ennen ohjelman alkua	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Annostelu	
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	15,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	16,00
Sulakekoko, A	25
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 60HZ
Lämmitysteho, kW	15,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	16,00
Sulakekoko, A	25
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	2x 1/2", 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1450
Ulkomitat, leveys, mm	924
Ulkomitat, syvyys, mm	935
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1585
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	385,0
Bruttopaino, kg	405
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	5716
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	67 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	6,48
Ominaisuudet	
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfointihuuhtelu	•

PWM 520 [EL DV]
Professional pyykinpesukone, sähkölämmitys
M Touch Pro.



EAN: 4002516434221 / Materiaalin numero: 11778130 /
Vanhan materiaalin numero: 51520002EU

Tehokkaat rummun olakkeet	•
Tuplajousitus	•
Lämpötilan valvonta	•
Eriyinen lämmitysvastus	•
Määräautomaatika+	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikeyksen avulla	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	92
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
LAN	•
WiFi	•
KytKentärasia	•
Suorituskyky	
Synteettiset peitot [määrä]	2
Synteettiset tyyny [määrä]	4
Untuvapeitot [määrä]	2
Untuvatyynt [määrä]	4
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•